

**PAC-HD62M-HD62F-V0-4M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Предварительно собранные кабели PAC устанавливают электрическое и логическое соединение между ПЛК и интерфейсами ПЛК. Данные кабели состоят из следующих компонентов:

- кабель ПЛК производителя;
- многоконтактный кабель LIYY или LY YCY (экранированный) сечением 0,14 или 0,25 мм<sup>2</sup>;
- плоский кабельный разъем SUB-D или RSV для подключения к интерфейсу. Кабели автоматически испытываются на целостность и изоляцию, чтобы гарантировать выполнение функций, для которых они разработаны.

**Основные данные для заказа**

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Заказ №         | 2094800040                            |
| Тип             | <a href="#">PAC-HD62M-HD62F-V0-4M</a> |
| GTIN (EAN)      | 4099986596627                         |
| Кол.            | 1 Штука                               |
| Статус поставки | Снято с производства                  |

## PAC-HD62M-HD62F-V0-4M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|             |        |
|-------------|--------|
| Масса нетто | 1088 g |
|-------------|--------|

### Температуры

|                      |             |                     |             |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Температура хранения | -10...60 °C | Рабочая температура | -10...50 °C |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|

### Экологическое соответствие изделия

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS                  | Соответствует с исключением          |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                         | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

### Общие данные

|                      |                      |                          |                     |
|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Длина кабеля         | 4 m                  | Пригодно для             | Аналоговые сигналы  |
| Основной материал    | ПВХ                  | Кабель                   | Кабель LiYCY        |
| Интерфейс соединения | SUB-D HD male 62P    | Количество полюсов, мин. | 62 вывода           |
| Наружный диаметр     | 12,5 ± 2 мм          | Интерфейс ПЛК            | SUB-D HD female 62P |
| Сечение провода      | 0.14 mm <sup>2</sup> |                          |                     |

### Электрические данные

|                               |            |                          |                     |
|-------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|
| Общий ток, макс.              | 3 A        | Высоковольтное испытание | 1 кВ/1 с            |
| Допустимый ток на путь, макс. | 1 A        | Номинальное напряжение   | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac   |
| Сопротивление                 | ≤ 150 mΩ/m | Рабочее напряжение       | ≤ 60 В DC ≤ 25 В AC |
| Емкость жила / жила           | 300 pF/m   | Емкость жила / экран     | 300 pF/m            |

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |