

WFS 4 10-36V DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Клеммы для предохранителей и клеммы компонентов обеспечивают интеграцию защитных и функциональных элементов непосредственно в клеммную рейку. Клеммы для предохранителей включают встроенные патроны предохранителей для надежной защиты электрических цепей от перегрузки, что идеально подходит для управляющих систем и систем распределителя. Клеммы компонентов обеспечивают интеграцию электронных компонентов, таких как диоды, резисторы или светодиоды, непосредственно в проводку. Это обеспечивает внедрение переключающих функций и разделения сигналов с экономией пространства и аккуратной компоновкой. Оба типа клемм обеспечивают повышенную безопасность, простое техобслуживание и компактный, функционально-ориентированный монтаж.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 мм ² , 6.3 А, 36 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35 |
| Заказ № | 2562060000 |
| Тип | WFS 4 10-36V DB |
| GTIN (EAN) | 4050118570533 |
| Кол. | 50 Штука |

WFS 4 10-36V DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL |
| Сертификат № (cURus) | E60693 |

Размеры и массы

| | | | |
|----------------------|-------------|------------------|-------------|
| Глубина | 75 mm | Глубина (дюймов) | 2.9527 inch |
| Глубина с DIN-рейкой | 75.5 mm | Высота | 62.5 mm |
| Высота (в дюймах) | 2.4606 inch | Ширина | 6.1 mm |
| Ширина (в дюймах) | 0.2402 inch | Масса нетто | 17.66 g |

Температуры

| | | | |
|--|----------------|---|---------------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C | Температура окружающей среды | -5 °C...40 °C |
| Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C | Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Расчетные данные согласно CSA

| | | | |
|---|--------|--------------------|----------------|
| Поперечное сечение провода, макс. (CSA) | 10 AWG | Сертификат № (CSA) | 200039-1057876 |
| Напряжение, класс B (CSA) | 300 V | Ток, разм. B (CSA) | 10 A |
| Напряжение, класс D (CSA) | 300 V | Ток, разм. D (CSA) | 10 A |
| Поперечное сечение провода, мин. (CSA) | 22 AWG | | |

Расчетные данные согласно UL

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) | 10 AWG | Напряжение, класс B (cURus) | 300 V |
| Напряжение, класс D (cURus) | 300 V | Сертификат № (cURus) | E60693 |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) | 22 AWG | Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) | 22 AWG |
| Ток, класс B (cURus) | 10 A | Ток, класс D (cURus) | 10 A |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) | 10 AWG | | |

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

| | | | |
|--|-------------------|---|-------------------|
| Сертификат № (ATEX) | TÜV20ATEX8502U | Сертификат № (IECEx) | IECExTUR20.0014U |
| Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) | 6 mm ² | Поперечное сечение провода, макс. (IECEx) | 6 mm ² |

WFS 4 10-36V DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Дополнительные технические данные

| | | | |
|-------------------|--------|-------------|-----------------|
| Открытые страницы | справа | Вид монтажа | зафиксированный |
|-------------------|--------|-------------|-----------------|

Клеммы с предохранителем

| | | | |
|--|-------------------------|---|-------|
| Вставка предохранителя | G-предохранитель 5 x 20 | Держатель предохранителя (держатель поворотный плавкой вставки) | |
| Вид напряжения для индикации | АСАС/DC | Ток | 6.3 A |
| Индикация | Светодиод | Рабочее напряжение, макс. | 36 В |
| Мощность потерь 1-полюс.; 2-полюс.; 3-полюс. | | Допустимая мощность потерь для предохранителя с полупроводниковой защитой | |
| Leakage current, max. | 0.5 mA | | |

Общие сведения

| | | | |
|---|---------------|--|--------|
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 10 | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 |
| Нормы | IEC 60947-7-3 | Укомплектованная монтажная рейка | TS 35 |

Параметры системы

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| Исполнение | Винтовое соединение, Размыкатель с предохранителем | Требуется концевая пластина | Да |
| Количество независимых точек подключения | 1 | Количество уровней | 1 |
| Количество контактных гнезд на уровень | 2 | Количество потенциалов на уровень | 1 |
| Уровни с внутр. перемычками | Нет | Соединение PE | Нет |
| Укомплектованная монтажная рейка | TS 35 | Функция N | Нет |
| Функция PE | Нет | Функция PEN | Нет |

Расчетные данные

| | | | |
|---|-------------------|---|--------|
| Расчетное сечение | 4 mm ² | Номинальное напряжение | 36 V |
| Расчетное напряжение относительно соседней клеммы | 400 V | Номинальное напряжение пост. тока | 36 V |
| Номинальный ток | 6.3 A | Ток при макс. проводнике | 6.3 A |
| Нормы | IEC 60947-7-3 | Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x | 1 mΩ |
| Номинальное импульсное напряжение | 6 кВ | Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x | 1.02 W |
| Степень загрязнения | 3 | | |

Характеристики материала

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Основной материал | Материал Wemid | Цветовой код | Темно-бежевый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | | |

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

| | |
|---|---------------------|
| Тип соединения, дополнительное соединение | Винтовое соединение |
|---|---------------------|

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Калибровая пробка согласно 60 947-1 A4

WFS 4 10-36V DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

| | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 10 | | |
| Направление соединения | боковая | | |
| Момент затяжки, макс. | 0.6 Nm | | |
| Момент затяжки, мин. | 0.5 Nm | | |
| Длина зачистки изоляции | 13 mm | | |
| Вид соединения 2 | Винтовое соединение | | |
| Вид соединения | Винтовое соединение | | |
| Количество соединений | 2 | | |
| Диапазон зажима, макс. | 6 mm ² | | |
| Диапазон зажима, мин. | 0.22 mm ² | | |
| Зажимной винт | M 3 | | |
| Размер лезвия | 0,6 x 3,5 мм | | |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 | | |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 4 mm ² | | |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0.22 mm ² | | |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 4 mm ² | | |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0.22 mm ² | | |
| Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 4 mm ² | | |
| Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0.22 mm ² | | |
| Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. | 6 mm ² | | |
| Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. | 0.22 mm ² | | |
| Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS | 2 | | |
| Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. | 6 mm ² | | |
| Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. | 0.22 mm ² | | |
| Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0.22 mm ² | | |
| Зажимаемый проводник | Технические характеристики соединения | | |
| | Сечение подсоединяемого провода | Винтовое соединение | |
| | | Тип | одножильный, H05(07) V-U |
| | | мин. | 0.5 mm ² |
| | | макс. | 6 mm ² |
| | номин. | 4 mm ² | |
| | кабельный наконечник | Длина снятия изоляции | мин. 13 mm |
| | | | макс. 13 mm |
| | | Момент затяжки | мин. 0.5 Nm |
| | | | макс. 0.6 Nm |
| | Технические характеристики соединения | | |
| | Сечение подсоединяемого провода | Винтовое соединение | |
| Тип | | многожильный H07V-R | |
| мин. | | 1.5 mm ² | |
| макс. | | 6 mm ² | |
| номин. | 4 mm ² | | |
| кабельный наконечник | Длина снятия изоляции | мин. 13 mm | |
| | | макс. 13 mm | |

WFS 4 10-36V DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



WFS 4 10-36V DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Торцевые пластины и разъединительные пластины



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | WAP 2.5-10 | Версия |
| Заказ № | 1050000000 | Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, Высота: 56 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190103149 | Ширина: 1.5 mm, V-O, Материал Wemid, с фиксатором: Нет |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | WAP 2.5-10 BL | Версия |
| Заказ № | 1050080000 | Концевая пластина для клемм, синий, Высота: 56 mm, Ширина: 1.5 |
| GTIN (EAN) | 4008190136611 | mm, V-O, Материал Wemid, с фиксатором: Нет |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | WAP 2.5-10 BR | Версия |
| Заказ № | 1050070000 | Концевая пластина для клемм, коричневый, Высота: 56 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190455507 | Ширина: 1.5 mm, V-O, Материал Wemid, с фиксатором: Нет |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | WAP 2.5-10 GE | Версия |
| Заказ № | 1050020000 | Концевая пластина для клемм, желтый, Высота: 56 mm, Ширина: |
| GTIN (EAN) | 4008190406776 | 1.5 mm, V-O, Материал Wemid, с фиксатором: Нет |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | WAP 2.5-10 GN | Версия |
| Заказ № | 1072200000 | Концевая пластина для клемм, зеленый, Высота: 56 mm, Ширина: |
| GTIN (EAN) | 4008190455491 | 1.5 mm, V-O, Материал Wemid, с фиксатором: Нет |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | WAP 2.5-10 GR | Версия |
| Заказ № | 1050050000 | Концевая пластина для клемм, серый, Высота: 56 mm, Ширина: 1.5 |
| GTIN (EAN) | 4008190455484 | mm, V-O, Материал Wemid, с фиксатором: Нет |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | WAP 2.5-10 OR | Версия |
| Заказ № | 1050060000 | Концевая пластина для клемм, оранжевый, Высота: 56 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190406769 | Ширина: 1.5 mm, V-O, Материал Wemid, с фиксатором: Нет |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | WAP 2.5-10 RT | Версия |
| Заказ № | 1050040000 | Концевая пластина для клемм, красный, Высота: 56 mm, Ширина: |
| GTIN (EAN) | 4008190406783 | 1.5 mm, V-O, Материал Wemid, с фиксатором: Нет |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | WAP 2.5-10 SW | Версия |
| Заказ № | 1050010000 | Концевая пластина для клемм, черный, Высота: 56 mm, Ширина: |
| GTIN (EAN) | 4008190406806 | 1.5 mm, V-O, Материал Wemid, с фиксатором: Нет |
| Кол. | 50 ST | |

WFS 4 10-36V DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | WAP 2.5-10 VI | Версия |
| Заказ № | 1072210000 | Концевая пластина для клемм, фиолетовый, Высота: 56 мм, |
| GTIN (EAN) | 4008190455460 | Ширина: 1.5 мм, V-0, Материал Wemid, с фиксатором: Нет |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | WAP 2.5-10 WS | Версия |
| Заказ № | 1050090000 | Концевая пластина для клемм, белый, Высота: 56 мм, Ширина: 1.5 |
| GTIN (EAN) | 4008190406790 | мм, V-0, Материал Wemid, с фиксатором: Нет |
| Кол. | 50 ST | |

Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ZQV 4N/10 RD | Версия |
| Заказ № | 2460740000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 |
| GTIN (EAN) | 4050118476163 | мм |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/2 | Версия |
| Заказ № | 1527930000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 9.9 |
| GTIN (EAN) | 4050118332766 | мм |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/2 BL | Версия |
| Заказ № | 1528040000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 9.9 мм |
| GTIN (EAN) | 4050118332773 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/2 RD | Версия |
| Заказ № | 2460450000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 9.9 |
| GTIN (EAN) | 4050118476149 | мм |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/3 | Версия |
| Заказ № | 1527940000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 16 |
| GTIN (EAN) | 4050118332865 | мм |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/3 BL | Версия |
| Заказ № | 1528080000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 16 мм |
| GTIN (EAN) | 4050118333008 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/10 | Версия |
| Заказ № | 1528090000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 |
| GTIN (EAN) | 4050118332896 | мм |
| Кол. | 20 ST | |

WFS 4 10-36V DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ZQV 4N/10 BL | Версия |
| Заказ № | 1528230000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118333138 | 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/3 RD | Версия |
| Заказ № | 2460810000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4050118476231 | полюсов: 3, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 16 |
| Кол. | 60 ST | mm |
| Тип | ZQV 4N/30 | Версия |
| Заказ № | 2561580000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4050118570113 | полюсов: 30, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: |
| Кол. | 5 ST | 181.7 mm |
| Тип | ZQV 4N/30 BL | Версия |
| Заказ № | 2561610000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118569971 | 30, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 181.7 mm |
| Кол. | 5 ST | |
| Тип | ZQV 4N/30 RD | Версия |
| Заказ № | 2561600000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4050118569964 | полюсов: 30, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: |
| Кол. | 5 ST | 181.7 mm |
| Тип | ZQV 4N/32 | Версия |
| Заказ № | 2561670000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4050118570175 | полюсов: 32, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: |
| Кол. | 5 ST | 193.9 mm |
| Тип | ZQV 4N/4 | Версия |
| Заказ № | 1527970000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4050118332889 | полюсов: 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 22.1 |
| Кол. | 60 ST | mm |
| Тип | ZQV 4N/4 BL | Версия |
| Заказ № | 1528120000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118332872 | 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 22.1 mm |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/4 RD | Версия |
| Заказ № | 2460800000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4050118476224 | полюсов: 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 22.1 |
| Кол. | 60 ST | mm |
| Тип | ZQV 4N/5 | Версия |
| Заказ № | 1527980000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4050118332759 | полюсов: 5, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.2 |
| Кол. | 60 ST | mm |
| Тип | ZQV 4N/5 BL | Версия |
| Заказ № | 1528140000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118333015 | 5, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.2 mm |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/5 RD | Версия |
| Заказ № | 2460790000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4050118476217 | полюсов: 5, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.2 |
| Кол. | 60 ST | mm |
| Тип | ZQV 4N/50 | Версия |
| Заказ № | 1528130000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4050118332902 | полюсов: 50, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: |
| Кол. | 5 ST | 303.7 mm |

WFS 4 10-36V DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ZQV 4N/50 BL | Версия |
| Заказ № | 1528240000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118333121 | 50, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 303.7 mm |
| Кол. | 5 ST | |
| Тип | ZQV 4N/50 RD | Версия |
| Заказ № | 2460730000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118476156 | 50, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 303.7 mm |
| Кол. | 5 ST | |
| Тип | ZQV 4N/6 | Версия |
| Заказ № | 1527990000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118332919 | 6, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 34.3 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/6 BL | Версия |
| Заказ № | 1528170000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118332926 | 6, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 34.3 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/6 RD | Версия |
| Заказ № | 2460780000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118476200 | 6, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 34.3 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/7 | Версия |
| Заказ № | 1528020000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118332780 | 7, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 40.4 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/7 BL | Версия |
| Заказ № | 1528180000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118333114 | 7, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 40.4 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/7 RD | Версия |
| Заказ № | 2460770000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118476194 | 7, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 40.4 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/8 | Версия |
| Заказ № | 1528030000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118332841 | 8, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 46.5 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/8 BL | Версия |
| Заказ № | 1528190000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118332858 | 8, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 46.5 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/8 RD | Версия |
| Заказ № | 2460760000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118476187 | 8, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 46.5 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/9 | Версия |
| Заказ № | 1528070000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118332797 | 9, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 52.6 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/9 BL | Версия |
| Заказ № | 1528220000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118333107 | 9, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 52.6 mm |
| Кол. | 20 ST | |

WFS 4 10-36V DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ZQV 4N/9 RD | Версия |
| Заказ № | 2460750000 | Переключатель (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4050118476170 | полюсов: 9, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 52.6 |
| Кол. | 20 ST | мм |

Концевой стопор



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры.

Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | WEW 35/2 | Версия |
| Заказ № | 1061200000 | Концевой стопор, Темно-бежевый, TS 35, НВ, Материал Wemid, |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | Ширина: 8 мм, 100 °C |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | WEW 35/2 GR | Версия |
| Заказ № | 1859200000 | Концевой стопор, серый, TS 35, V-2, Материал Wemid, Ширина: 8 |
| GTIN (EAN) | 4032248411658 | мм, 100 °C |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | WEW 35/2 SW | Версия |
| Заказ № | 1061210000 | Концевой стопор, черный, TS 35, V-2, Материал Wemid, Ширина: 8 |
| GTIN (EAN) | 4032248136278 | мм, 100 °C |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | WEW 35/2 VO GF SW | Версия |
| Заказ № | 1479000000 | Концевой стопор, черный, TS 35, V-0, Материал Wemid, Ширина: 8 |
| GTIN (EAN) | 4050118286779 | мм, 130 °C |
| Кол. | 50 ST | |

Аксессуары

WS 8/6



WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | WS 8/6 MM WS | Версия | |
| Заказ № | 2007160000 | WS, Маркировка клеммы, 8 x 6 mm, Weidmueller, белый | |
| GTIN (EAN) | 4050118391879 | | |
| Кол. | 600 ST | | |

Аксессуары

WS 12/6



WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | WS 12/6 MM WS | Версия | |
| Заказ № | 2007200000 | WS, Маркировка клеммы, 12 x 6 mm, Weidmueller, белый | |
| GTIN (EAN) | 4050118391886 | | |
| Кол. | 600 ST | | |

Аксессуары

DEK 5/6



WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | DEK 5/6 MM WS | Версия | |
| Заказ № | 2007120000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Weidmueller, белый | |
| GTIN (EAN) | 4050118392104 | | |
| Кол. | 600 ST | | |

Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | DEK 5/6 MC NE BL | Версия |
| Заказ № | 1238290000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118267327 | Weidmueller, синий |
| Кол. | 1000 ST | |
| Тип | DEK 5/6 MC NE BR | Версия |
| Заказ № | 1454900000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118323313 | Weidmueller, коричневый |
| Кол. | 1000 ST | |
| Тип | DEK 5/6 MC NE GE | Версия |
| Заказ № | 1238280000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118038750 | Weidmueller, желтый |
| Кол. | 1000 ST | |
| Тип | DEK 5/6 MC NE GN | Версия |
| Заказ № | 1238310000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118271812 | Weidmueller, зеленый |
| Кол. | 1000 ST | |
| Тип | DEK 5/6 MC NE GR | Версия |
| Заказ № | 1238330000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118323306 | Weidmueller, серый |
| Кол. | 1000 ST | |
| Тип | DEK 5/6 MC NE OR | Версия |
| Заказ № | 1912090000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248540525 | Weidmueller, оранжевый |
| Кол. | 1000 ST | |
| Тип | DEK 5/6 MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1609820000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190203436 | Weidmueller, белый |
| Кол. | 1000 ST | |

Аксессуары

Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.

Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | DEK 5/6 MC SDR | Версия | |
| Заказ № | 1609830000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 | |
| GTIN (EAN) | 4008190456603 | Weidmueller, по желанию клиента | |
| Кол. | 200 ST | | |

Plus



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.

Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

WFS 4 10-36V DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | DEK 5/6 PLUS MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1011320000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248717644 | Weidmueller, белый |
| Кол. | 1000 ST | |

Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | DEK 5/6 PLUS MC SDR | Версия |
| Заказ № | 1038650000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248767908 | Weidmueller, по желанию клиента |
| Кол. | 200 ST | |

WFS 4 10-36V DB


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхности маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | WS 10/6 M MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1818400000 | WS, Маркировка клеммы, 10 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248310876 | Weidmueller, Allen-Bradley, белый |
| Кол. | 600 ST | |
| Тип | WS 10/6 M PLUS MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 2003780000 | WS, Маркировка клеммы, 10 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118424461 | Weidmueller, Allen-Bradley, белый |
| Кол. | 600 ST | |

Специальная печать



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхности маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

WFS 4 10-36V DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | WS 10/6 M PLUS MC SDR | Версия |
| Заказ № | 2007780000 | WS, Маркировка клеммы, 10 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118393187 | Weidmueller, Allen-Bradley, по желанию клиента |
| Кол. | 120 ST | |

Чистый



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхности маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | WS 10/6 MC M NE BL | Версия |
| Заказ № | 1069080000 | WS, Маркировка клеммы, 10 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248824618 | Weidmueller, Allen-Bradley, синий |
| Кол. | 600 ST | |
| Тип | WS 10/6 MC M NE GE | Версия |
| Заказ № | 1917430000 | WS, Маркировка клеммы, 10 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248551637 | Weidmueller, Allen-Bradley, желтый |
| Кол. | 600 ST | |
| Тип | WS 10/6 MC M NE GN | Версия |
| Заказ № | 1917420000 | WS, Маркировка клеммы, 10 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248551620 | Weidmueller, Allen-Bradley, зеленый |
| Кол. | 600 ST | |
| Тип | WS 10/6 MC M NE RT | Версия |
| Заказ № | 1917440000 | WS, Маркировка клеммы, 10 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248551644 | Weidmueller, Allen-Bradley, красный |
| Кол. | 600 ST | |

WFS 4 10-36V DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Специальная печать



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.


Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | WS 10/6 MC M SDR | Версия | |
| Заказ № | 1818410000 | WS, Маркировка клеммы, 10 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 | |
| GTIN (EAN) | 4032248310883 | Weidmueller, Allen-Bradley, по желанию клиента | |
| Кол. | 120 ST | | |

Чистый



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | WS 10/6 MC NE WS | Версия | |
| Заказ № | 1828450000 | WS, Маркировка клеммы, 10 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 | |
| GTIN (EAN) | 4032248350513 | Weidmueller, Allen-Bradley, белый | |
| Кол. | 600 ST | | |

WFS 4 10-36V DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Специальная печать



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхности маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.


Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | WS 10/6 MC SDR | Версия | |
| Заказ № | 1828460000 | WS, Маркировка клеммы, 10 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 | |
| GTIN (EAN) | 4032248367399 | Weidmueller, Allen-Bradley, по желанию клиента | |
| Кол. | 120 ST | | |

Чистый



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхности маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | WS 10/6 PLUS MC NE WS | Версия | |
| Заказ № | 1046390000 | WS, Маркировка клеммы, 10 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 | |
| GTIN (EAN) | 4032248782109 | Weidmueller, Allen-Bradley, белый | |
| Кол. | 600 ST | | |

WFS 4 10-36V DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Специальная печать



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | WS 10/6 PLUS MC SDR | Версия |
| Заказ № | 1046330000 | WS, Маркировка клеммы, 10 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782031 | Weidmueller, Allen-Bradley, по желанию клиента |
| Кол. | 120 ST | |

Чистый



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | WS 12/6 MC NE BL | Версия |
| Заказ № | 1773551693 | WS, Маркировка клеммы, 12 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248143269 | Weidmueller, Allen-Bradley, синий |
| Кол. | 600 ST | |

WFS 4 10-36V DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | WS 12/6 MC NE BR | Версия |
| Заказ № | 1773551692 | WS, Маркировка клеммы, 12 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248 143252 | Weidmueller, Allen-Bradley, коричневый |
| Кол. | 600 ST | |
| Тип | WS 12/6 MC NE GE | Версия |
| Заказ № | 1773551687 | WS, Маркировка клеммы, 12 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248 141937 | Weidmueller, Allen-Bradley, желтый |
| Кол. | 600 ST | |
| Тип | WS 12/6 MC NE OR | Версия |
| Заказ № | 1773551690 | WS, Маркировка клеммы, 12 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248 143245 | Weidmueller, Allen-Bradley, оранжевый |
| Кол. | 600 ST | |
| Тип | WS 12/6 MC NE RT | Версия |
| Заказ № | 1773551686 | WS, Маркировка клеммы, 12 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248 141920 | Weidmueller, Allen-Bradley, красный |
| Кол. | 600 ST | |
| Тип | WS 12/6 MC NE VI | Версия |
| Заказ № | 1773551689 | WS, Маркировка клеммы, 12 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248 143238 | Weidmueller, Allen-Bradley, фиолетовый |
| Кол. | 600 ST | |
| Тип | WS 12/6 MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1609900000 | WS, Маркировка клеммы, 12 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008 190203467 | Weidmueller, Allen-Bradley, белый |
| Кол. | 600 ST | |

Специальная печать



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | WS 12/6 MC SDR | Версия |
| Заказ № | 1609910000 | WS, Маркировка клеммы, 12 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008 190456658 | Weidmueller, Allen-Bradley, по желанию клиента |
| Кол. | 120 ST | |


WFS 4 10-36V DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | WS 12/6 PLUS MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1927530000 | WS, Маркировка клеммы, 12 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248574209 | Weidmueller, Allen-Bradley, белый |
| Кол. | 600 ST | |

Специальная печать



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | WS 12/6 PLUS MC SDR | Версия |
| Заказ № | 1927540000 | WS, Маркировка клеммы, 12 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248574711 | Weidmueller, Allen-Bradley, по желанию клиента |
| Кол. | 120 ST | |


WFS 4 10-36V DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхности маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | WS 8/6 PLUS MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1951880000 | WS, Маркировка клеммы, 8 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248632114 | Weidmueller, белый |
| Кол. | 600 ST | |

Специальная печать



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхности маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | WS 8/6 PLUS MC SDR | Версия |
| Заказ № | 1038820000 | WS, Маркировка клеммы, 8 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248768073 | Weidmueller, по желанию клиента |
| Кол. | 120 ST | |


WFS 4 10-36V DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Держатель маркировочных элементов




Держатель маркировочных элементов обеспечивает возможность дополнительной установки стандартных маркеров с шагом 5 или 5,1 мм. Угловые держатели могут быть дополнительно комбинированы и установлены во всех маркировочных каналах модульных клеммных колодок Klirron®. Типы установочных маркеров можно найти под соответствующими принадлежностями специального держателя маркировочных элементов.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|--|
| Тип | BZT 1 WS 10/5 | Версия | |
| Заказ № | 1805490000 | Аксессуар, Держатель маркировки | |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | | |
| Кол. | 100 ST | | |
| Тип | BZT 1 ZA WS 10/5 | Версия | |
| Заказ № | 1805520000 | Аксессуар, Держатель маркировки | |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | | |
| Кол. | 100 ST | | |

Концевой стопор




Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|--|
| Тип | ZST 1 | Версия | |
| Заказ № | 1269070000 | Аксессуар, Держатель принадлежностей | |
| GTIN (EAN) | 4050118094091 | | |
| Кол. | 25 ST | | |

Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

WFS 4 10-36V DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Тип | VH 20/5/3.4 | Версия | |
| Заказ № | 0446100000 | Dummy fuse | |
| GTIN (EAN) | 4008190519742 | | |
| Кол. | 10 ST | | |