### Справочный листок технических данных

**SFX 30/60 MC NE WS V0** 

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Weidmüller 🏖

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Изделия SlimFix X представляют собой безгалогенные маркировочные элементы компактной конструкции для проводов и кабелей. Данные маркировочные элементы можно устанавливать даже после монтажа проводов. SlimFix является признанным и сертифицированным типом маркировочных элементов для систем организации движения транспортных потоков. Инструмент SF обеспечивает удобство установки даже в случае с маркировочными элементами малого размера.

- Материал без содержания галогенов.
- Признанные и официально зарегистрированные маркировочные элементы для систем организации движения транспортных потоков и т. д.
- Если сечение провода превышает 16,0 мм<sup>2</sup>, требуется фиксация кабельными стяжками.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

#### Основные данные для заказа

Версия	х 30 mm, Полиамид 66, Цветовой код: белый	
Заказ №	<u>2574270000</u>	
Тип	SFX 30/60 MC NE WS V0	
GTIN (EAN)	4050118584189	
Кол.	30 Штука	

# Справочный листок технических данных



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### **SFX 30/60 MC NE WS V0**

## Технические данные

Сертификаты
-------------

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Высота	60 mm	Высота (в дюймах)	2.3622 inch
Ширина	30 mm	Ширина (в дюймах)	1.1811 inch
Масса нетто	4 53 a		

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%	
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.031 kg CO2 eq.

#### Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Наружный диаметр провода, макс.	40 mm
Наружный диаметр провода, мин.	7 mm		

#### Общие данные

Вид печати	Чистый	Исполнение	без содержания
			галогенов
Ширина	30 mm	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Температурный диапазон, макс	120 °C	Температурный диапазон, мин.	-50 °C
Цветовой код	белый	Галогены	Нет
Основной материал	Полиамид 66	Напечатанные символы	пустой
совместимый принтер	MCP BASIC 2, MCP PLUS	Количество на один рулон	6
	<u>2</u>		

#### Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

## Weidmüller **3**

### **SFX 30/60 MC NE WS V0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



