

**PAC-S1500-UNIS-V1-3M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Предварительно собранные кабели PAC устанавливают электрическое и логическое соединение между ПЛК и интерфейсами ПЛК. Данные кабели состоят из следующих компонентов:

- кабель ПЛК производителя;
- многоконтактный кабель LIYY или LY YCY (экранированный) сечением 0,14 или 0,25 мм<sup>2</sup>;
- плоский кабельный разъем SUB-D или RSV для подключения к интерфейсу. Кабели автоматически испытываются на целостность и изоляцию, чтобы гарантировать выполнение функций, для которых они разработаны.

**Основные данные для заказа**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
|            |                                      |
| Заказ №    | 2579220030                           |
| Тип        | <a href="#">PAC-S1500-UNIS-V1-3M</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986600003                        |
| Кол.       | 1 Штука                              |

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|             |       |
|-------------|-------|
| Масса нетто | 782 g |
|-------------|-------|

### Расчетные данные UL

|                  |         |
|------------------|---------|
| Общий ток, макс. | 0.125 A |
|------------------|---------|

### Общие данные

|                      |                                          |                          |                                             |
|----------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| Длина кабеля         | 3 m                                      | Пригодно для             | Аналоговые сигналы                          |
| Основной материал    | ПВХ                                      | Кабель                   | Кабель LiYCY                                |
| Интерфейс соединения | H0.25 (FERRULES<br>0.25mm <sup>2</sup> ) | Количество полюсов, мин. | 40 полюсов                                  |
| Наружный диаметр     | 12,4 ± 1 мм                              | Интерфейс ПЛК            | SIEMENS S71500<br>6ES7592-1BM00-0XA0<br>40P |
| Сечение провода      | 0.25 mm <sup>2</sup>                     |                          |                                             |

### Электрические данные

|                                |           |                           |                       |
|--------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|
| Общий ток, макс.               | 0.125 A   | Высоковольтное испытание  | 1 кВ/1 с              |
| Сопротивление                  | ≤ 80 mΩ/m | Рабочее напряжение        | ≤ 250 В DC ≤ 250 В AC |
| Емкость (проводник/проводники) | 300 pF/m  | Емкость (проводник/экран) | 300 pF/m              |

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |