

**CABTITE SE 13-14 SML BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Независимо от диаметра кабеля ассортимент изделий Cabtite позволит подобрать подходящую уплотнительную вставку.

Коническая форма уплотнительных элементов позволяет легко вытолкнуть предварительно размещенные сетчатые вкладки изнутри наружу. Это надежно уплотняет промежуточные участки и обеспечивает компенсацию натяжения в соответствии с DIN EN 62444. Уплотнительные вставки в сочетании с рамками обеспечивают класс защиты IP66. Благодаря своей разрезной конструкции с волнообразным разрезом они особенно удобны для применения с предварительно собранными кабелями.

- Черные уплотнительные вставки предназначены для особо высоких рабочих температур и обеспечивают класс пожаробезопасности UL 94 HB
- Серые уплотнительные элементы соответствуют классу пожаробезопасности UL 94 V0 и поэтому подходят для применения в железнодорожной отрасли
- Используя разнообразные вставки, через уплотнительный элемент можно пропустить два или больше кабелей, а также специальные кабели

**Основные данные для заказа**

|            |                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия     | Уплотнительный элемент, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, Глубоко-черный, Высота: 20.3 mm, Ширина: 20.3 mm, Глубина: 17.7 mm, -40 °C... 120 °C, IP66 |
| Заказ №    | <a href="#">2584000000</a>                                                                                                                               |
| Тип        | CABTITE SE 13-14 SML BK                                                                                                                                  |
| GTIN (EAN) | 4050118616637                                                                                                                                            |
| Кол.       | 10 Штука                                                                                                                                                 |

## CABTITE SE 13-14 SML BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E223801

## Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 17.7 mm | Глубина (дюймов)  | 0.6968 inch |
| Высота      | 20.3 mm | Высота (в дюймах) | 0.7992 inch |
| Ширина      | 20.3 mm | Ширина (в дюймах) | 0.7992 inch |
| Масса нетто | 4.1 g   |                   |             |

## Температуры

Рабочая температура -40 °C... 120 °C

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Общая информация

|                                |       |                               |                                |
|--------------------------------|-------|-------------------------------|--------------------------------|
| Наружный диаметр кабеля, макс. | 14 mm | Наружный диаметр кабеля, мин. | 13 mm                          |
| Силикон                        | Нет   | Класс пожаростойкости UL 94   | HB                             |
| Галогены                       | Нет   | Вид защиты                    | IP66                           |
| Основной материал              | TPE   | Уплотнительный элемент        | 1 малый уплотнительный элемент |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000879    | ETIM 9.0    | EC000879    |
| ETIM 10.0   | EC000879    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |             |             |