

PAC-D15M-F-HF-3M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Основные данные для заказа

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Заказ № | 2425980035 |
| Тип | PAC-D15M-F-HF-3M5 |
| GTIN (EAN) | 4099986598584 |
| Кол. | 1 Штука |

PAC-D15M-F-HF-3M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 610.11 g

Температуры

Температура хранения -10...60 °C Рабочая температура -10...50 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

Общие данные

| | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|--|
| Длина кабеля | 3.5 m | Пригодно для | Аналоговые сигналы |
| Кабель | Кабель LINCН | Интерфейс соединения | SUB-D MALE 15P |
| Количество полюсов, мин. | 15 полюсов | Интерфейс ПЛК | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm ²) |
| Сечение провода | 0.25 mm ² | | |

Электрические данные

| | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|
| Общий ток, макс. | 3 A | Допустимый ток на путь, макс. | 1 A |
| Номинальное напряжение | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac | Сопротивление | ≤ 80 mΩ/m |
| Рабочее напряжение | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Емкость жила / жила | 300 pF/m |
| Емкость жила / экран | 300 pF/m | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |