



## LSF-SMT 5.08/06/180 3.5SN BK TU PRT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Изображение изделия



Клемма для печатной платы для полностью автоматического монтажа путем пайки оплавлением сквозных отверстий Reflow (SMT) с технологией соединения проводов PUSH IN. Введение провода и перемещение ползунка осуществляются в одном направлении (TOP). Упаковка – коробка или лента на катушке. Длины выводов оптимизированы под 1,5 или 3,5 мм.

### Основные данные для заказа

|                      |   |
|----------------------|---|
| Версия               | Клемма печатной платы, 5.08 мм, Количество полюсов: 6, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 мм, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс.: 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Заказ №              | <a href="#">2599710000</a>  |
| Тип                  | LSF-SMT 5.08/06/180 3.5SN BK TU PRT   |
| GTIN (EAN)           | 4050118611281   |
| Кол.                 | 18 Штука  |
| Продуктное отношение | IEC: 500 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup><br>UL: 300 V / 12 A / AWG 28 - AWG 14   |

## LSF-SMT 5.08/06/180 3.5SN BK TU PRT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E60693

## Размеры и массы

|                   |             |                   |             |
|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Глубина           | 7.8 mm      | Глубина (дюймов)  | 0.3071 inch |
| Высота            | 17.5 mm     | Высота (в дюймах) | 0.689 inch  |
| Высота, мин.      | 14 mm       | Ширина            | 29.6 mm     |
| Ширина (в дюймах) | 1.1654 inch | Масса нетто       | 4.81 g      |

## Температуры

Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Упаковка

|            |           |       |          |
|------------|-----------|-------|----------|
| Длина VPE  | 556.00 mm | VPE c | 24.00 mm |
| Высота VPE | 16.00 mm  |       |          |

## Типовые испытания

|  |                |   |                                   |
|--|----------------|---|-----------------------------------|
| Испытание: Прочность маркировки        | Стандарт       | DIN EN 60512-1-1 / 01.03  |                                   |
|  | Испытание      | отметка о происхождении, обозначение типа, шаг, сертификация и маркировка UL, прочность |                                   |
|  | Оценивание     | доступно  |                                   |
| Испытание: Зажимное поперечное сечение | Стандарт       | DIN EN 60999-1, раздел 7 и 9.1/12.00, DIN EN 60947-1, раздел 8.2.4.5.1/12.02            |                                   |
|  | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение  | цельный 0,14 мм <sup>2</sup>      |
|  |                | Тип провода и его поперечное сечение  | многожильный 0,14 мм <sup>2</sup> |
|  |                | Тип провода и его поперечное сечение  | цельный 1,5 мм <sup>2</sup>       |
|  |                | Тип провода и его поперечное сечение  | многожильный 1,5 мм <sup>2</sup>  |
|  |                | Тип провода и его поперечное сечение  | AWG 24/1                          |
|  |                | Тип провода и его поперечное сечение  | AWG 24/19                         |
|  |                | Тип провода и его поперечное сечение  | AWG 16/1                          |
| Тип провода и его поперечное сечение   | AWG 16/19      |   |                                   |
| Оценивание                             | пройдено       |   |                                   |

## LSF-SMT 5.08/06/180 3.5SN BK TU PRT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|   |                |                                      |                                   |  |
|---|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Испытание на повреждение из-за случайного ослабления проводов | Стандарт       | DIN EN 60999-1, раздел 9.4/12.00     |                                   |  |
|   | Требование     | 0,2 кг                               |                                   |  |
|   | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 28/1                          |  |
|   |                | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 28/19                         |  |
|   | Оценивание     | пройдено                             |                                   |  |
|   | Требование     | 0,3 кг                               |                                   |  |
|   | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | многожильный 0,25 мм <sup>2</sup> |  |
|   |                | Тип провода и его поперечное сечение | цельный 0,5 мм <sup>2</sup>       |  |
|   | Оценивание     | пройдено                             |                                   |  |
|   | Требование     | 0,4 кг                               |                                   |  |
|   | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | цельный 1,5 мм <sup>2</sup>       |  |
|   |                | Тип провода и его поперечное сечение | многожильный 1,5 мм <sup>2</sup>  |  |
| Тип провода и его поперечное сечение                          |                | AWG 16/1                             |                                   |  |
| Тип провода и его поперечное сечение                          |                | AWG 16/19                            |                                   |  |
| Оценивание  | пройдено       |                                      |                                   |  |
| Испытание на выдергивание                                     | Стандарт       | DIN EN 60999-1, раздел 9.5/12.00     |                                   |  |
|   | Требование     | ≥10 N                                |                                   |  |
|   | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 24/1                          |  |
|   |                | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 24/19                         |  |
|   | Оценивание     | пройдено                             |                                   |  |
|   | Требование     | ≥20 N                                |                                   |  |
|   | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | многожильный 0,25 мм <sup>2</sup> |  |
|   |                | Тип провода и его поперечное сечение | H05V-U0.5                         |  |
|   | Оценивание     | пройдено                             |                                   |  |
|   | Требование     | ≥40 N                                |                                   |  |
|   | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | H07V-U1.5                         |  |
|   |                | Тип провода и его поперечное сечение | H07V-K1.5                         |  |
| Тип провода и его поперечное сечение                          |                | AWG 16/1                             |                                   |  |
| Тип провода и его поперечное сечение                          |                | AWG 16/19                            |                                   |  |
| Оценивание  | пройдено       |                                      |                                   |  |

## Системные параметры

|                                   |                              |                               |                                      |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Серия изделия                     | OMNIMATE Signal — серия LSF  | Метод проводного соединения   | PUSH IN с исполнительным устройством |
| Монтаж на печатной плате          | Соединение THT/THR под пайку | Направление вывода кабеля     | 180°                                 |
| Шаг в мм (P)                      | 5.08 mm                      | Шаг в дюймах (P)              | 0.200 "                              |
| Количество полюсов                | 6                            | Количество полюсных рядов     | 1                                    |
| Монтаж силами заказчика           | Нет                          | Длина штифта для припайки (l) | 3.5 mm                               |
| Допуск на длину выводов под пайку | +0.1 / -0.3 mm               | Размеры выводов под пайку     | 0.35 x 0.8 mm                        |

## LSF-SMT 5.08/06/180 3.5SN BK TU PRT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|   |                           |   |          |
|---|---------------------------|---|----------|
| Размеры выводов под пайку = допуск d0 / -0.1 mm |                           | Диаметр отверстия припойного ушка (D)         | 1.1 mm   |
| Допуск на диаметр отверстия припойного ушка (D) | + 0,1 mm                  | Количество контактных штырьков на полюс       | 2        |
| Длина зачистки изоляции                         | 8 mm                      | L1 в мм                                       | 25.40 mm |
| L1 в дюймах                                     | 1.000 "                   | Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 | IP 20    |
| Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 | защита от доступа пальцем | Вид защиты                                    | IP20     |
| Объемное сопротивление                          | 1,60 МОм                  |   |          |

## Данные о материалах

|                                       |                  |                                      |            |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------|
| Изоляционный материал                 | LCP GF           | Цветовой код                         | черный     |
| Таблица цветов (аналогич.)            | RAL 9011         | Группа изоляционного материала       | IIIa       |
| Сравнительный показатель пробоя (CTI) | ≥ 175            | Moisture Level (MSL)                 | 1          |
| Класс пожаростойкости UL 94           | V-0              | Материал контакта                    | Сплав меди |
| Структура слоев соединения под пайку  | 4...6 µm Sn matt | Температура хранения, мин.           | -40 °C     |
| Температура хранения, макс.           | 70 °C            | Рабочая температура, мин.            | -50 °C     |
| Рабочая температура, макс.            | 120 °C           | Температурный диапазон монтажа, мин. | -30 °C     |
| Температурный диапазон монтажа, макс. | 120 °C           |                                      |            |

## Провода, подходящие для подключения

|  |   |  |                              |
|--|---|--|------------------------------|
| Диапазон зажима, мин.  | 0.13 mm <sup>2</sup>                                    |  |                              |
| Диапазон зажима, макс.   | 1.5 mm <sup>2</sup>                                     |  |                              |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.                       | AWG 28  |  |                              |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.                      | AWG 14  |  |                              |
| Одножильный, мин. H05(07) V-U  | 0.2 mm <sup>2</sup>                                     |  |                              |
| Одножильный, макс. H05(07) V-U   | 1.5 mm <sup>2</sup>                                     |  |                              |
| Гибкий, мин. H05(07) V-K   | 0.2 mm <sup>2</sup>                                     |  |                              |
| Гибкий, макс. H05(07) V-K  | 1.5 mm <sup>2</sup>                                     |  |                              |
| С наконечником DIN 46 228/4, мин.  | 0.25 mm <sup>2</sup>                                    |  |                              |
| С наконечником DIN 46 228/4, макс.                                       | 0.75 mm <sup>2</sup>                                    |  |                              |
| с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. | 0.25 mm <sup>2</sup>                                    |  |                              |
| С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс.                    | 1.5 mm <sup>2</sup>                                     |  |                              |
| Зажимаемый проводник   | Сечение подсоединяемого провода<br>кабельный наконечник | номин.   | 0.25 mm <sup>2</sup>         |
|  |   | Длина снятия изоляции  | номин. 10 mm                 |
|  |   | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H0.25/12 HBL</a> |
|  | Сечение подсоединяемого провода<br>кабельный наконечник | номин.   | 0.34 mm <sup>2</sup>         |
|  |   | Длина снятия изоляции  | номин. 10 mm                 |
|  |   | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H0.34/12 TK</a>  |
|  | Сечение подсоединяемого провода<br>кабельный наконечник | номин.   | 0.5 mm <sup>2</sup>          |
|  |   | Длина снятия изоляции  | номин. 10 mm                 |

## LSF-SMT 5.08/06/180 3.5SN BK TU PRT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                 |  |  |                            |
|---------------------------------|--|--|----------------------------|
|                                 |  | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H0,5/14 OR</a> |
| Сечение подсоединяемого провода | номин.   | 0.75 mm <sup>2</sup>   |                            |
| кабельный наконечник            | Длина снятия изоляции  | номин.   | 10 mm                      |
|                                 | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов   | <a href="#">H0.75/14T HBL</a>                                |                            |
| Текст ссылки                    | Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения., Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P) |  |                            |

## Номинальные характеристики по IEC

|  |                        |  |                   |
|--|------------------------|--|-------------------|
| пройдены испытания по стандарту  | IEC 60664-1, IEC 61984 | Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C)  | 17.5 A            |
| Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C)   | 17.5 A                 | Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C)  | 17.5 A            |
| Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C)   | 15 A                   | Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2       | 500 V             |
| Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2      | 320 V                  | Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3      | 250 V             |
| Номинальное импульсное напряжение 4 kV при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2  | 4 kV                   | Номинальное импульсное напряжение 4 kV при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2 | 4 kV              |
| Номинальное импульсное напряжение 4 kV при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3 | 4 kV                   | Устойчивость к воздействию кратковременного тока   | 3 x 1 сек. с 80 A |

## Номинальные характеристики по CSA

|   |   |   |                |
|---|---|---|----------------|
| Институт (CSA)                                      | CSA   | Сертификат № (CSA)                                  | 200039-1664286 |
| Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) | 300 V   | Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) | 300 V          |
| Номинальный ток (группа использования B/CSA)        | 10 A  | Номинальный ток (группа использования D/CSA)        | 10 A           |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.  | AWG 28  | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 14         |
| Ссылка на утвержденные значения                     | В технических характеристиках приведены максимальные значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении. |   |                |

## Номинальные характеристики по UL 1059

|   |   |   |        |
|---|---|---|--------|
| Институт (cURus)  | CURUS   | Сертификат № (cURus)                                    | E60693 |
| Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) | 300 V   | Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) | 300 V  |
| Номинальный ток (группа использования B/UL 1059)        | 12 A  | Номинальный ток (группа использования D/UL 1059)        | 10 A   |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.      | AWG 28  | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.     | AWG 14 |
| Ссылка на утвержденные значения                         | В технических характеристиках приведены максимальные значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении. |   |        |

## LSF-SMT 5.08/06/180 3.5SN BK TU PRT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

сведения см. в  
сертификате об  
утверждении.

## Важное примечание

|                  |  |
|------------------|--|
| Соответствие IPC | Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.   |
| Примечания       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional push button colours on request</li> <li>• Operating force of slider max. 40 N</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• Crimping shape "A" for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool recommended.</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002643    | ETIM 9.0    | EC002643    |
| ETIM 10.0   | EC002643    | ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-01-01 |             |             |


LSF-SMT 5.08/06/180 3.5SN BK TU PRT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Изображение изделия



Dimensional drawing



Graph



Graph



## LSF-SMT 5.08/06/180 3.5SN BK TU PRT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем, изолированная согласно VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, рукоятка SoftFinish

## Основные данные для заказа

|            |                            |                    |  |
|------------|----------------------------|--------------------|--|
| Тип        | SDIS 0.4X2.5X75            | Версия             |  |
| Заказ №    | <a href="#">9008370000</a> | Отвертка, Отвертка |  |
| GTIN (EAN) | 4032248056330              |                    |  |
| Кол.       | 1 ST                       |                    |  |
| Тип        | SDS 0.4X2.5X75             | Версия             |  |
| Заказ №    | <a href="#">9009030000</a> | Отвертка, Отвертка |  |
| GTIN (EAN) | 4032248266944              |                    |  |
| Кол.       | 1 ST                       |                    |  |