

SQV 3/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, черный, серый, 41 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 9.00, Изолированный: Нет, Ширина: 95 mm
Заказ №	2615070000
Тип	SQV 3/10
GTIN (EAN)	4050118653915
Кол.	10 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	22.7 mm	Глубина (дюймов)	0.8937 inch
Высота	4.3 mm	Высота (в дюймах)	0.1693 inch
Ширина	95 mm	Ширина (в дюймах)	3.7401 inch
Масса нетто	2.44 g		

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Проверенное на взрывозащищенность	Нет
Вид монтажа	привинченный	исполнение	

Общие сведения

Количество полюсов 10

Параметры системы

Исполнение Перемычка

Размеры

Шаг в мм (P) 9.00 mm

Расчетные данные

Номинальный ток 41 A

Характеристики материала

Основной материал Полиамид Цветовой код черный, серый

Классификации

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		