

## SRQB 3/3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, черный, 41 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 9.00, Изолированный: Да, Ширина: 23.1 mm
Заказ №	<a href="#">2615200000</a>
Тип	SRQB 3/3
GTIN (EAN)	4050118653687
Кол.	50 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	2.8 mm	Глубина (дюймов)	0.1102 inch
Высота	23 mm	Высота (в дюймах)	0.9055 inch
Ширина	23.1 mm	Ширина (в дюймах)	0.9094 inch
Масса нетто	1.63 g		

**Температуры**

Температура хранения -25 °C...55 °C      Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Дополнительные технические данные**

Вид крепления	привинченный	Проверенное на взрывозащищенность	Нет
Вид монтажа	привинченный	исполнение	

**Общие сведения**

Количество полюсов 3

**Параметры системы**

Исполнение Перемычка

**Размеры**

Шаг в мм (P) 9.00 mm

**Расчетные данные**

Номинальное напряжение 400 V      Номинальный ток 41 A

**Характеристики материала**

Основной материал	Полиамид	Цветовой код	черный
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		