HDC IP68 04A AWS 1M25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Новые корпусы RockStar® устойчивы к воздействию морской воды и обеспечивают высокую степень ударопрочности согласно IP 68 и IP 69К, разработаны для использования в экстремальных условиях окружающей среды и отвечает высоким требованиям, предъявляемым к вибрации согласно стандарту DIN EN 61373, кат. 2 (тележка). Таким образом, это семейство корпусов идеально подходит для эксплуатации сверхмощных коннекторов без каких-либо неполадок и необходимости проведения технического обслуживания в таких областях, как транспорт и транспортная техника, а также в энергетике и в сферах с повышенными требованиями. При разработке были реализованы меры для придания корпусу чрезвычайной EMC- устойчивости.

Основные данные для заказа

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 1, Вид защиты: IP66, IP68, IP69, во вставленном состоянии, Корпус для настенного монтажа, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: М 25
Заказ №	<u>2430170000</u>
Тип	HDC IP68 04A AWS 1M25
GTIN (EAN)	4050118439854
Кол.	1 Штука

Статус каталога / Изображения

HDC IP68 04A AWS 1M25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Допуски к эксплуатации			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
газмеры и массы			<u> </u>
Глубина	50 mm	Глубина (дюймов)	1.9685 inch
Высота	44 mm	Высота (в дюймах)	1.7323 inch
Ширина	67 mm	Ширина (в дюймах)	2.6378 inch
Размеры крепежа, высота	41 mm	Размеры крепежа, ширина	41 mm
Масса нетто	114.4 g		

Продолицов томпоротиро	-50 °C	125 °C
Іредельная температура	-50 'C	125 %

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%	
Химическая стойкость	Вещество	Ацетон
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Масло для дизельных двигателей
	Химическая устойчивость	Нестабильность
	Вещество	Этиловый спирт
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Трансмиссионное масло
	Химическая устойчивость	Условная стойкость
	Вещество	Гидравлическое масло
	Химическая устойчивость	Условная стойкость
	Вещество	Бензин
	Химическая устойчивость	Нестабильность
	Вещество	Отпотевшее масло
	Химическая устойчивость	Условная стойкость
	Вещество	Высокосортный бензин
	Химическая устойчивость	Нестабильность
	Вещество	Вода
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	УФ
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Озон
	Химическая устойчивость	Стойкость

Габаритные размеры

Расстояние между отверстиями, длина 41 mm A2		Кабельный вход	с резьбой
Длина корпуса 50 mm		Высота корпуса В	44 mm

Исполнение

Типоразмер кабельных вводов	M 25	Верхняя часть/нижняя часть/крышка	Нижняя часть
Количество кабельных входов сверху	0	Количество кабельных входов сбоку	1
Исполнение корпуса	Корпус для настенного монтажа	Исполнение затворной системы	Винтовое соединение
Конструкция	Стандартный	Типоразмер установки	1

Дата создания 19.11.2025 04:18:03 МЕХ

Статус каталога / Изображения



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

HDC IP68 04A AWS 1M25

Технические данные

Кабельный вход	с резьбой	Тип	Навесной (проходной)
Исполнение скобы	Винтовое соединение	Уплотнение	Силикон
Резьба (внутренняя)	M 25	Цвет (RAL)	RAL 9011
BG	1	Подходит для ModuPlug®	Нет
Общие данные			
Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением	Поверхность	Порошковое покрытие
Вид защиты	IP66, IP68, IP69, во вставленном состоянии	Корпуса ЭМС	Да
	25.427.6		
Важное примечание			
Важное примечание Сведения об изделии		педите за правильным расположены	ием плоской прокладки.
		педите за правильным расположені	ием плоской прокладки.
Сведения об изделии Классификации	При установке корпусов сл		
Сведения об изделии Классификации ETIM 6.0	При установке корпусов сл	ETIM 7.0	EC000437
Сведения об изделии Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0	При установке корпусов сл	ETIM 7.0 ETIM 9.0	
Сведения об изделии Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	При установке корпусов сл ЕСООО437 ЕСООО437	ETIM 7.0	EC000437 EC000437
Сведения об изделии Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	При установке корпусов сл ЕС000437 ЕС000437 ЕС000437	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000437 EC000437 27-44-02-02
Сведения об изделии	При установке корпусов сл ЕС000437 ЕС000437 ЕС000437 27-44-02-02	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000437 EC000437 27-44-02-02 27-44-02-02

Weidmüller **₹**

HDC IP68 04A AWS 1M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

Изображения	www.weidmueller.com





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Кольцевые уплотнения ІР68

K корпусам предлагаются различные аксессуары, в т.ч. уплотнения.

Благодаря отличному уплотнению наши корпуса обеспечивают максимальную непроницаемость. Многочисленные испытания доказали: RockStar® сохраняет абсолютную непроницаемость в воде на глубине до 50 м. Так, вы можете использоваться промышленные соединительные разъемы там, где ранее была возможна только жестко скоммутированная проводка.

Основные данные для заказа

Тип	HDC DG 04A IP68	Версия
Заказ №	<u>1987460000</u>	Аксессуар, Аксессуары для корпуса
GTIN (EAN)	4050118379259	
Кол.	10 ST	

Фланцевые уплотнения

K корпусам предлагаются различные аксессуары, в т.ч. уплотнения.

Благодаря отличному уплотнению наши корпуса обеспечивают максимальную непроницаемость. Многочисленные испытания доказали: RockStar® сохраняет абсолютную непроницаемость в воде на глубине до 50 м. Так, вы можете использоваться промышленные соединительные разъемы там, где ранее была возможна только жестко скоммутированная проводка.

Основные данные для заказа

Тип	HDC FLDG 04A AW IP68	Версия
Заказ №	<u>1987470000</u>	Аксессуар, Аксессуары для корпуса
GTIN (EAN)	4050118379204	
Кол.	10 ST	

Статус каталога / Изображения