

## WB SI SL 0.4X2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Подобно иллюстрации



1000 V  
IEC 60900



Правильность момента затяжки является обязательным условием, когда требуются точные и эффективные методы работы, а также высокая точность повторения. Идеальная задача для новых динамометрических отверток Weidmüller с эргономичными рукоятками и уникальной системой сменных лезвий.

- Компактная и чрезвычайно легкая конструкция
- Регулировка момента затяжки с помощью специального инструмента (входит в объем поставки), непривольная разрегулировка исключена
- Эргономичные рукоятки, размеры которых подобраны в соответствии с диапазонами моментов затяжки
- Инструменты прошли поштучный контроль и имеют идентификационный номер, 100-процентный контроль качества с подтверждением и ссылкой на изделие
- Щелчок при достижении момента затяжки, хорошо слышимый и ощущимый, никаких ненужных операций
- Сменные лезвия из высококачественной износостойкой инструментальной стали
- Все инструменты отвечают требованиям к точности норм: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Точность срабатывания +/- 6 % от установленного значения шкалы

## Основные данные для заказа

Версия	Screwdriver insert
Заказ №	<a href="#">2433160000</a>
Тип	WB SI SL 0.4X2.5
GTIN (EAN)	4050118443639
Кол.	1 Штука

## WB SI SL 0.4X2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Размеры и массы

Глубина	7 mm
Высота	75 mm
Ширина	7 mm
Масса нетто	7.04 g

Глубина (дюймов)	0.2756 inch
Высота (в дюймах)	2.9527 inch
Ширина (в дюймах)	0.2756 inch

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Технические данные

Описание артикула	Сменное лезвие отвертки для винтов со шлицем, изолированное согласно VDE, размер 0,4x2,5
-------------------	---

## Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (B)	2.5 mm
Форма	Шлиц

Толщина лезвия (A)	0.4 mm
Регулировка момента вращения, макс.	0.4 Nm

## Классификации

ETIM 8.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864
ECLASS 15.0	21-04-42-04