

WB IK SL PH2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Правильность момента затяжки является обязательным условием, когда требуются точные и эффективные методы работы, а также высокая точность повторения. Идеальная задача для новых динамометрических отверток Weidmüller с эргономичными рукоятками и уникальной системой сменных лезвий.

- Компактная и чрезвычайно легкая конструкция
- Регулировка момента затяжки с помощью специального инструмента (входит в объем поставки), непроизвольная разрегулировка исключена
- Эргономичные рукоятки, размеры которых подобраны в соответствии с диапазонами моментов затяжки
- Инструменты прошли поштучный контроль и имеют идентификационный номер, 100-процентный контроль качества с подтверждением и ссылкой на изделие
- Щелчок при достижении момента затяжки, хорошо слышимый и ощутимый, никаких ненужных операций
- Сменные лезвия из высококачественной износостойкой инструментальной стали
- Все инструменты отвечают требованиям к точности норм: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Точность срабатывания +/- 6 % от установленного значения шкалы

Основные данные для заказа

Версия	Screwdriver insert
Заказ №	2433220000
Тип	WB IK SL PH2
GTIN (EAN)	4050118443691
Кол.	1 Штыка

WB IK SL PH2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	7 mm	Глубина (дюймов)	0.2756 inch
Высота	75 mm	Высота (в дюймах)	2.9527 inch
Ширина	7 mm	Ширина (в дюймах)	0.2756 inch
Масса нетто	11.7 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Сменное лезвие отвертки для винтов с крестообразным шлицем, изолированное согласно VDE, форма PH, размер 2
-------------------	--

Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (B)	2 mm	Толщина лезвия (A)	2 mm
Форма	Philips	Размер	2
Длина лезвия	25 mm	Размер лезвия для винтов с крестообразным шлицем	2
Регулировка момента вращения, макс. 5.5 Nm			

Классификации

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-03
ECLASS 15.0	21-04-42-03		