


DEK 5/7.5 MM WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**WS/ DEK**

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 7.5 mm, Weidmüller, белый |
| Заказ № | 2619920000 |
| Тип | DEK 5/7.5 MM WS |
| GTIN (EAN) | 4050118626162 |
| Кол. | 500 Штука |

DEK 5/7.5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Сертификаты**

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Высота | 5 mm | Высота (в дюймах) | 0.1968 inch |
| Ширина | 7.5 mm | Ширина (в дюймах) | 0.2953 inch |
| Масса нетто | 0.11 g | | |

Температуры

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Температурный диапазон вставки | -50...90 °C |
|--------------------------------|-------------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Общие данные

| | | | |
|--------------------------------|---|------------------------------|---|
| Ориентация печатных символов | горизонтально и вертикально | Исполнение | без содержания галогенов |
| Ширина | 7.5 mm | Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 |
| Температурный диапазон, макс.. | 90 °C | Температурный диапазон, мин. | -50 °C |
| Цветовой код | белый | Галогены | Нет |
| Основной материал | PC-ABS, Термопластичный полиуретан (TPU) | Напечатанные символы | без |
| Размер маркировочной области | 4.5 x 7 mm | совместимый принтер | THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS |
| Температурный диапазон вставки | -50...90 °C | Установка / Изготовитель | Weidmueller |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |

DEK 5/7.5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings



DEK 5/7.5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| Тип | RIBBON MM-TB 25/360 SW | Версия |
| Заказ № | 2005090000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390216 | |
| Кол. | 1 ST | |

THM MULTIMARK




Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| Тип | MULTIMARK ROLLER TB | Версия |
| Заказ № | 2438500000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118498721 | |
| Кол. | 1 ST | |

THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| Тип | MULTIMARK PLUS ROLLER TB | Версия |
| Заказ № | 2661600000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118681246 | |
| Кол. | 1 ST | |