

**HS-HF 6.4-12.7/25 MM B**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Термоусадочная трубка допускает 2-стороннюю печать и может использоваться для маркировки и изолирования проводов и кабелей. Гибкий термоусаживаемый материал позволяет плотно обхватывать провод, тем самым экономя место.

**Основные данные для заказа**

|                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Версия          | Маркировка проводов и кабелей, 6.4 - 12.7 mm, 25.4 x 20.9 mm, синий |
| Заказ №         | <a href="#">2438130000</a>                                          |
| Тип             | HS-HF 6.4-12.7/25 MM B                                              |
| GTIN (EAN)      | 4050118461220                                                       |
| Кол.            | 1000 Штука                                                          |
| Статус поставки | Эта артикул в перспективе будет недоступен.                         |
| Доступно до     | 2025-08-31T00:00:00+02:00                                           |

## HS-HF 6.4-12.7/25 MM B

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 0.77 mm | Глубина (дюймов)  | 0.0303 inch |
| Высота      | 25.4 mm | Высота (в дюймах) | 1 inch      |
| Ширина      | 20.9 mm | Ширина (в дюймах) | 0.8228 inch |
| Масса нетто | 0.6 g   |                   |             |

### Температуры

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -55...105 °C |
|--------------------------------|--------------|

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

### Маркировочные элементы для проводов и кабелей

|                                                  |                        |                                                   |                    |
|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| Галогены                                         | Нет                    | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 35 mm <sup>2</sup> |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 6 mm <sup>2</sup>      | Наружный диаметр провода, макс.                   | 12.7 mm            |
| Наружный диаметр провода, мин.                   | 6.4 mm                 | Степень усадки                                    | 2:1                |
| Рекомендуемая температура для усадки             | 90 °C                  | Наружный диаметр провода                          | 6.4 - 12.7 mm      |
| Сечение соединительного провода                  | 6 - 35 mm <sup>2</sup> |                                                   |                    |


### Общие данные

|                                |                                                                    |                                |              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Вид печати                     | Чистый                                                             | Ширина                         | 20.9 mm      |
| Температурный диапазон, макс.. | 105 °C                                                             | Температурный диапазон, мин.   | -55 °C       |
| Цветовой код                   | синий                                                              | Галогены                       | Нет          |
| Основной материал              | Полиолефин                                                         | Напечатанные символы           | без          |
| совместимый принтер            | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> | Температурный диапазон вставки | -55...105 °C |
| Количество на один рулон       | 1000                                                               |                                |              |

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

Изображения



## HS-HF 6.4-12.7/25 MM B

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Красящие ленты




Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

### Основные данные для заказа

|            |                            |            |  |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Тип        | RIBBON MM-HS 60/300 SW     | Версия     |  |
| Заказ №    | <a href="#">2448880000</a> | Ink ribbon |  |
| GTIN (EAN) | 4050118462944              |            |  |
| Кол.       | 1 ST                       |            |  |

### THM MULTIMARK




Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

### Основные данные для заказа

|            |                            |        |  |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип        | MULTIMARK ROLLER 115       | Версия |  |
| Заказ №    | <a href="#">1357420000</a> |        |  |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |        |  |
| Кол.       | 1 ST                       |        |  |

### THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

### Основные данные для заказа

|            |                            |        |  |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип        | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Версия |  |
| Заказ №    | <a href="#">2672590000</a> |        |  |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |        |  |
| Кол.       | 1 ST                       |        |  |