

## VPCB PV I+II 1000 E



'Abbildung ähnlich'

Универсальные принадлежности завершают ассорти-  
мент устройств защиты от перенапряжения. Напри-  
мер, универсальное измерительное устройство V-TEST,  
используемое для проверки функционирования встав-  
ных разрядников, таких как VSPC.

### Основные данные для заказа

Заказ №	2665700000
Тип	<a href="#">VPCB PV I+II 1000 E</a>
GTIN (EAN)	4050118686616
Кол.	20 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Последняя дата заказа	2026-06-01T00:00:00+02:00

## VPCB PV I+II 1000 E

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	52.2 mm	Глубина (дюймов)	2.0551 inch
Высота	61.6 mm	Высота (в дюймах)	2.4252 inch
Ширина	17.9 mm	Ширина (в дюймах)	0.7047 inch
Масса нетто	20 g		

### Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Рабочая температура	-40 °C...85 °C
Влажность	Отн. влажность 5–95 %		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Номинальные характеристики IEC / RU

Количество полюсов	1	Сигнальный контакт	Нет
Тип напряжения	DC	Испытательный разрядный ток, Имп (10/350 мкс)	6.25 kA
Ток утечки, I <sub>макс.</sub> (8/20 мкс), провод – 40 kA защ. заземление (PE)		Встроенный резервный предохранитель	Нет

### Общие данные

Исполнение	прочее	Конструкция	прочее
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	серый
Вид защиты	IP20		

### Соответствие стандартам по изоляции (EN 50178)

Категория перенапряжения	III	Степень загрязнения	2
--------------------------	-----	---------------------	---

### Фотогальваника – технические данные

Испытательный разрядный ток, Имп (10/350 мкс)	6.25 kA	Условия и требования	EN 50539-11
Ток короткого замыкания, I <sub>SCPV</sub>	11 kA	Разрядный ток, I <sub>n</sub> (8/20 мкс)	20 kA
Класс требований	Тип I/II	Рабочая высота в заземленной системе PV	≤ 4000 m
Макс. напряжение сети PV, U <sub>срв</sub>	1500 V		

### Общие параметры

Количество полюсов	1	Вид защиты	IP20
Цветовой код	серый		

### Размеры

Вид соединения	Соединение под пайку
----------------	----------------------

**VPCB PV I+II 1000 E**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Электрические параметры**

Тип напряжения DC

**Гарантия**

Период времени 5 лет

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-14-03
ECLASS 15.0	27-17-14-03		

