

**VPCB PV I+II 1000**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



'Abbildung ähnlich'

Универсальные принадлежности завершают ассорти-  
мент устройств защиты от перенапряжения. Напри-  
мер, универсальное измерительное устройство V-TEST,  
используемое для проверки функционирования встав-  
ных разрядников, таких как VSPC.

**Основные данные для заказа**

Заказ №	2665740000
Тип	<a href="#">VPCB PV I+II 1000</a>
GTIN (EAN)	4050118686296
Кол.	20 Штука

**VPCB PV I+II 1000**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	52.2 mm	Глубина (дюймов)	2.0551 inch
Высота	61.6 mm	Высота (в дюймах)	2.4252 inch
Ширина	17.9 mm	Ширина (в дюймах)	0.7047 inch
Масса нетто	20 g		

**Температуры**

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Рабочая температура	-40 °C...85 °C
Влажность	Отн. влажность 5–95 %		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Номинальные характеристики IEC / RU**

Количество полюсов	1	Сигнальный контакт	Нет
Тип напряжения	DC	Испытательный разрядный ток, Имп (10/350 мкс)	6.25 kA
Ток утечки, I <sub>макс.</sub> (8/20 мкс), провод – 40 kA защ. заземление (PE)		Встроенный резервный предохранитель	Нет

**Общие данные**

Исполнение	прочее	Конструкция	прочее
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	серый
Вид защиты	IP20		

**Соответствие стандартам по изоляции (EN 50178)**

Категория перенапряжения	III	Степень загрязнения	2
--------------------------	-----	---------------------	---

**Фотогальваника – технические данные**

Испытательный разрядный ток, Имп (10/350 мкс)	6.25 kA	Условия и требования	EN 50539-11
Ток короткого замыкания, I <sub>SCPV</sub>	11 kA	Разрядный ток, I <sub>n</sub> (8/20 мкс)	20 kA
Класс требований	Тип I/II	Рабочая высота в заземленной системе PV	≤ 4000 m
Макс. напряжение сети PV, U <sub>срV</sub>	1500 V		

**Общие параметры**

Количество полюсов	1	Вид защиты	IP20
Цветовой код	серый		

**VPCB PV I+II 1000**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Размеры**

Вид соединения Соединение под пайку

**Электрические параметры**

Тип напряжения DC

**Гарантия**

Период времени 5 лет

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-14-03
ECLASS 15.0	27-17-14-03		

