

STARTERKIT-UC20-SL2000-AC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Основные данные для заказа**

Заказ №	2666070000
Тип	STARTERKIT-UC20-SL2000-AC
GTIN (EAN)	4050118681543
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2024-03-31T00:00:00+01:00
Альтернативный продукт	STARTERKIT-UC20-WL2000-AC

STARTERKIT-UC20-SL2000-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	455 mm	Глубина (дюймов)	17.9134 inch
Высота	320 mm	Высота (в дюймах)	12.5984 inch
Ширина	255 mm	Ширина (в дюймах)	10.0394 inch
Масса нетто	800 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c

Данные соединения

Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)	AWG 26	Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)	AWG 16
Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG)	AWG 26	Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG)	AWG 16
Вид соединения	PUSH IN	Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс.	1.5 mm ²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	1.5 mm ²	Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0.14 mm ²

Системные данные

макс. число модулей	0	Интерфейс настройки конфигурации	Micro USB 2.0
Возможно расширение памяти программных данных	Да	Размер памяти пользовательских данных	4 GB
Соединение	PUSH IN	Среда программирования	На базе CoDeSys
Тип памяти программных данных	DDR4	Память (Flash)	32 GB via microSD, 4 GB

Электропитание

Питающее напряжение для выводов	230 V AC
---------------------------------	----------

Классификации

ETIM 8.0	EC000236	ETIM 9.0	EC000236
ETIM 10.0	EC000236	ECLASS 14.0	27-24-22-07
ECLASS 15.0	27-24-22-07		