HDC MHP 70 FC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Версия	Модуль питания, 1000 V, 70 A, Количество полюсов: 2, Обжимное соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 1
Заказ №	2668180000
Тип	HDC MHP 70 FC
GTIN (EAN)	4050118765892
Кол.	1 Штука





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты	
Допуски к эксплуатации	c FAL *us
ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Cайт UL</u>
Сертификат № (cURus)	E92202

Размеры и массы

Глубина	34 mm	Глубина (дюймов)	1.3386 inch
Высота	47.95 mm	Высота (в дюймах)	1.8878 inch
Ширина	14.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.5709 inch
Масса нетто	9.7 a		

Температуры

Предельная температура	-40 °C	125 °C
предельная температура	TO C	120 0

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Версия

Длина снятия изоляции Измерительное соединение	15 mm	Вид соединения	Обжимное соединение	
Поперечное сечение соединительного 25 mm² провода, макс.		Поперечное сечение соеди провода, мин.	Поперечное сечение соединительного 6 mm ² провода, мин.	

Данные соединений защ. заземления (РЕ)

Вид соединения защитного провода РЕВинтовое соединение через рамку

Общие данные

Количество полюсов	2	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Сопротивление изоляции	1012 Ω		≥ 500
Тип	Гнездо	Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3	Основной материал	Поликарбонат, армированный стекловолокном
Серия	ModuPlug	Расчетное напряжение (DIN EN 61984)1000 V	
Расчетное напряжение по UL/CSA	600 B	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	8 kV
Расчетный ток (DIN EN 61984)	70 A	Требуемые вставные слоты	1

Классификации

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 9.0	27-44-02-17
ECLASS 9.1	27-44-02-17	ECLASS 10.0	27-44-02-17

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ECLASS 11.0	27-44-02-17	ECLASS 12.0	27-44-02-17
ECLASS 13.0	27-44-02-17	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

Weidmüller **3**


HDC MHP 70 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

HDC MHP 70 FC

Аксессуары

Обжимные контакты на 70 А



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

	as Manners Manners	
Тип	HDC MHP70 F 10	Версия
Заказ №	<u>2668200000</u>	Гнездо, Серебро, 10 - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118803006	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MHP70 F 16	Версия
Заказ №	2668220000	Гнездо, Серебро, 16 - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118802917	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MHP70 F 25	Версия
Заказ №	<u>2668260000</u>	Гнездо, Серебро, 25 - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118802924	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MHP70 F 6	Версия
Заказ №	<u>2668210000</u>	Гнездо, Серебро, 6 - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118802894	
C (2, ,		
Кол.	10 ST	

HDC MHP 70 FC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Сопрягаемые детали

Электрические модули



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MHP 70 MAS	Версия
Заказ №	2748300000	Модуль питания, 1000 V, 70 A, Количество полюсов: 2,
GTIN (EAN)	4050118891119	Аксиальное винтовое соединение, Штекер, Требуемые вставные
Кол.	2 ST	слоты: 1
Тип	HDC MHP 70 MC	Версия
Заказ №	<u>2668190000</u>	Модуль питания, 1000 V, 70 A, Количество полюсов: 2, Обжимное
GTIN (EAN)	4050118767537	соединение, Штекер, Требуемые вставные слоты: 1
Кол.	1 ST	