

## A2C 1.5 PE DL


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Передача мощности, сигналов и данных является классическим требованием в электротехнике и изготовлении шкафов. Изоляционный материал, технология подключения и конструкция клемм являются отличительными особенностями. Проходная клемма подходит для объединения и/или соединения одного или нескольких проводников. В ней может присутствовать один или несколько уровней соединения с одинаковыми потенциалами и изоляцией друг от друга.

### Основные данные для заказа

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Версия     | Клеммы PE, PUSH IN, 1.5 mm <sup>2</sup> , зеленый/желтый |
| Заказ №    | <a href="#">2674610000</a>                               |
| Тип        | A2C 1.5 PE DL                                            |
| GTIN (EAN) | 4050118716030                                            |
| Кол.       | 50 Штука                                                 |

## A2C 1.5 PE DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| ROHS                   | Соответствовать         |
| UL File Number Search  | <a href="#">Сайт UL</a> |
| Сертификат № (cURus)   | E60693                  |
| Сертификат № (cURusEX) | E184763                 |

### Размеры и массы

|                      |             |                  |             |
|----------------------|-------------|------------------|-------------|
| Глубина              | 33.5 mm     | Глубина (дюймов) | 1.3189 inch |
| Глубина с DIN-рейкой | 34.5 mm     | Высота           | 33.5 mm     |
| Высота (в дюймах)    | 1.3189 inch | Ширина           | 3.5 mm      |
| Ширина (в дюймах)    | 0.1378 inch | Масса нетто      | 7.11 g      |

### Температуры

|                                                |                |                                                 |                |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|
| Температура хранения                           | -25 °C...55 °C | Температура окружающей среды                    | -60 °C...85 °C |
| Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C         | Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C         |

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |                  |  |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|--|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |                  |  |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |                  |  |
| Углеродный след продукта    | Производственный цикл        | 0.127 kg CO2 eq. |  |

### Расчетные данные согласно CSA

|                                         |                 |                                        |        |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------|
| Поперечное сечение провода, макс. (CSA) | 14 AWG          | Напряжение, класс C (CSA)              | 300 V  |
| Сертификат № (CSA)                      | 200039-70089609 | Напряжение, класс B (CSA)              | 300 V  |
| Напряжение, класс D (CSA)               | 600 V           | Поперечное сечение провода, мин. (CSA) | 26 AWG |

### Расчетные данные согласно UL

|                                                             |        |                                                              |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|--------|
| Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus)      | 14 AWG | Напряжение, класс B (cURus)                                  | 300 V  |
| Напряжение, класс D (cURus)                                 | 600 V  | Сертификат № (cURus)                                         | E60693 |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) | 26 AWG | Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus)        | 26 AWG |
| Напряжение, класс C (cURus)                                 | 300 V  | Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) | 14 AWG |

### Номинальные характеристики IECEx/ATEX

|                                          |                     |                                           |                     |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| Сертификат № (ATEX)                      | TUEV16ATEX7909U     | Сертификат № (IECEx)                      | IECExTUR16.0036U    |
| Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) | 1.5 mm <sup>2</sup> | Поперечное сечение провода, макс. (IECEx) | 1.5 mm <sup>2</sup> |

## A2C 1.5 PE DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Дополнительные технические данные

|                   |        |                                   |    |
|-------------------|--------|-----------------------------------|----|
| Открытые страницы | справа | Проверенное на взрывозащищенность | Да |
| Вид монтажа       | TS 35  | исполнение                        |    |

### Общие сведения

|                                                     |               |                                                    |        |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------|
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 14        | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 |
| Нормы                                               | IEC 60947-7-2 | Укомплектованная монтажная рейка                   | TS 35  |

### Параметры системы

|                                   |       |                                          |    |
|-----------------------------------|-------|------------------------------------------|----|
| Требуется концевая пластина       | Да    | Количество независимых точек подключения | 1  |
| Количество уровней                | 1     | Количество контактных гнезд на уровень   | 2  |
| Количество потенциалов на уровень | 1     | Соединение PE                            | Да |
| Укомплектованная монтажная рейка  | TS 35 | Функция PE                               | Да |
| Функция PEN                       | Нет   |                                          |    |

### Расчетные данные

|                                                   |                     |                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| Расчетное сечение                                 | 1.5 mm <sup>2</sup> | Расчетное напряжение относительно соседней клеммы | 500 V         |
| Номинальное напряжение пост. тока                 | 500 V               | Нормы                                             | IEC 60947-7-2 |
| Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x | 1.83 mΩ             | Номинальное импульсное напряжение                 | 6 kV          |
| Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x        | 0.56 W              | Степень загрязнения                               | 3             |

### Характеристики материала

|                           |                |                             |                |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| Основной материал         | Материал Wemid | Цветовой код                | зеленый/желтый |
| Цвет элементов управления | оранжевый      | Класс пожаростойкости UL 94 | V-0            |

### Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Тип соединения, дополнительное соединение | PUSH IN |
|-------------------------------------------|---------|

### Зажимаемые провода (расчетное соединение)

|                                                                                              |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Калибровая пробка согласно 60 947-1 A1                                                       |                      |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.                                          | AWG 14               |
| Направление соединения                                                                       | сверху               |
| Длина зачистки изоляции                                                                      | 8 mm                 |
| Вид соединения                                                                               | PUSH IN              |
| Количество соединений                                                                        | 2                    |
| Диапазон зажима, макс.                                                                       | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Диапазон зажима, мин.                                                                        | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Размер лезвия                                                                                | 0,4 x 2,0 mm         |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.                                           | AWG 26               |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 1 mm <sup>2</sup>    |

## Технические данные



|                                                                                              |                                 |        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|----------------------|
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин.  | 0.14 mm <sup>2</sup>            |        |                      |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 1.5 mm <sup>2</sup>             |        |                      |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин.  | 0.14 mm <sup>2</sup>            |        |                      |
| Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.                                   | 1.5 mm <sup>2</sup>             |        |                      |
| Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.                                     | 0.14 mm <sup>2</sup>            |        |                      |
| Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.                                           | 1.5 mm <sup>2</sup>             |        |                      |
| Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.                                            | 0.14 mm <sup>2</sup>            |        |                      |
| Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.                                             | 1.5 mm <sup>2</sup>             |        |                      |
| Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.                                              | 0.14 mm <sup>2</sup>            |        |                      |
| Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.                                     | 0.14 mm <sup>2</sup>            |        |                      |
| Длина кабельного наконечника с пластиковой манжетой DIN 46228/4                              | Длина трубки                    | мин.   | 6 mm                 |
|                                                                                              |                                 | макс.  | 8 mm                 |
|                                                                                              | Сечение подсоединяемого провода | мин.   | 0.14 mm <sup>2</sup> |
|                                                                                              |                                 | макс.  | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Длина кабельного наконечника без пластиковой манжеты DIN 46228/1                             | Длина трубки                    | мин.   | 5 mm                 |
|                                                                                              |                                 | номин. | 0.25 mm <sup>2</sup> |
|                                                                                              | Сечение подсоединяемого провода | номин. | 6 mm                 |
|                                                                                              |                                 | мин.   | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                                              | Сечение подсоединяемого провода | макс.  | 1 mm <sup>2</sup>    |
|                                                                                              |                                 | номин. | 10 mm                |
| Длина трубки кабельного наконечника с пластиковой манжетой согласно поперечному сечению      | Поперечное сечение, мин.        | номин. | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                                              |                                 | номин. | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                                              | Поперечное сечение, макс.       | номин. | 1 mm <sup>2</sup>    |
|                                                                                              |                                 | номин. | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Длина трубки кабельного наконечника без пластиковой манжеты согласно поперечному сечению     | Поперечное сечение, мин.        | номин. | 10 mm                |
|                                                                                              |                                 | номин. | 10 mm                |
|                                                                                              | Поперечное сечение, макс.       | номин. | 10 mm                |
|                                                                                              |                                 | номин. | 10 mm                |
|                                                                                              | Поперечное сечение, мин.        | номин. | 10 mm                |
|                                                                                              |                                 | номин. | 10 mm                |
|                                                                                              | Поперечное сечение, макс.       | номин. | 10 mm                |
|                                                                                              |                                 | номин. | 10 mm                |
|                                                                                              | Поперечное сечение, мин.        | номин. | 10 mm                |
|                                                                                              |                                 | номин. | 10 mm                |
|                                                                                              | Поперечное сечение, макс.       | номин. | 10 mm                |
|                                                                                              |                                 | номин. | 10 mm                |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000901    | ETIM 9.0    | EC000901    |
| ETIM 10.0   | EC000901    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-03 |             |             |

**A2C 1.5 PE DL**

**Изображения**



## A2C 1.5 PE DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Торцевые пластины и разъединительные пластины




Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Тип        | AEP 2C 1.5                 | Версия                     |
| Заказ №    | <a href="#">1552600000</a> | Серия A, Концевая пластина |
| GTIN (EAN) | 4050118359602              |                            |
| Кол.       | 50 ST                      |                            |
| Тип        | AEP 2C 1.5 BL              | Версия                     |
| Заказ №    | <a href="#">1552610000</a> | Серия A, Концевая пластина |
| GTIN (EAN) | 4050118359701              |                            |
| Кол.       | 50 ST                      |                            |
| Тип        | AEP 2C 1.5 OR              | Версия                     |
| Заказ №    | <a href="#">2052350000</a> | Серия A, Концевая пластина |
| GTIN (EAN) | 4050118411980              |                            |
| Кол.       | 50 ST                      |                            |

### Концевой стопор



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Тип        | AEB 35 SC/1                | Версия                   |
| Заказ №    | <a href="#">1991920000</a> | Серия A, Концевой стопор |
| GTIN (EAN) | 4050118376722              |                          |
| Кол.       | 50 ST                      |                          |

## A2C 1.5 PE DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Тестовый адаптер и тестовые розетки




Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Тип        | ATPG 1.5 MI-R              | Версия                                           |
| Заказ №    | <a href="#">1991880000</a> | Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376715              |                                                  |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                  |
| Тип        | ATPG 1.5-10 L              | Версия                                           |
| Заказ №    | <a href="#">1991890000</a> | Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376647              |                                                  |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                  |

### Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                                                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | ZQV 1.5N/10                | Версия                                                                                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1985580000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 A, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 33.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370416              |                                                                                                                                |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                                |
| Тип        | ZQV 1.5N/9 RD              | Версия                                                                                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1985790000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 A, Количество полюсов: 9, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 30 mm      |
| GTIN (EAN) | 4050118370386              |                                                                                                                                |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                                |
| Тип        | ZQV 1.5N/9 BL              | Версия                                                                                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1985660000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 A, Количество полюсов: 9, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 30 mm        |
| GTIN (EAN) | 4050118370478              |                                                                                                                                |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                                |
| Тип        | ZQV 1.5N/9                 | Версия                                                                                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1985560000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 A, Количество полюсов: 9, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 30 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118370409              |                                                                                                                                |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                                |

## A2C 1.5 PE DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Тип        | ZQV 1.5N/8 RD              | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1985770000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество        |
| GTIN (EAN) | 4050118370508              | полюсов: 8, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 26.5 |
| Кол.       | 20 ST                      | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 1.5N/8 BL              | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1985640000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118370461              | 8, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 26.5 mm       |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                 |
| Тип        | ZQV 1.5N/8                 | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1985540000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество      |
| GTIN (EAN) | 4050118370218              | полюсов: 8, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 26.5 |
| Кол.       | 20 ST                      | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 1.5N/7 RD              | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1985750000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество        |
| GTIN (EAN) | 4050118370249              | полюсов: 7, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 23   |
| Кол.       | 20 ST                      | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 1.5N/7 BL              | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1985630000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118370522              | 7, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 23 mm         |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                 |
| Тип        | ZQV 1.5N/7                 | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1985520000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество      |
| GTIN (EAN) | 4050118370195              | полюсов: 7, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 23   |
| Кол.       | 20 ST                      | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 1.5N/6 RD              | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1985730000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество        |
| GTIN (EAN) | 4050118370454              | полюсов: 6, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 19.5 |
| Кол.       | 20 ST                      | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 1.5N/6 BL              | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1985610000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118370492              | 6, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 19.5 mm       |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                 |
| Тип        | ZQV 1.5N/6                 | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1985510000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество      |
| GTIN (EAN) | 4050118370188              | полюсов: 6, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 19.5 |
| Кол.       | 20 ST                      | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 1.5N/50 RD             | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1985820000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество        |
| GTIN (EAN) | 4050118370270              | полюсов: 50, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 175 |
| Кол.       | 5 ST                       | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 1.5N/50 BL             | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1985720000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118370546              | 50, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 175 mm       |
| Кол.       | 5 ST                       |                                                                 |
| Тип        | ZQV 1.5N/50                | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1985620000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество      |
| GTIN (EAN) | 4050118370300              | полюсов: 50, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 175 |
| Кол.       | 5 ST                       | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 1.5N/5 RD              | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1985710000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество        |
| GTIN (EAN) | 4050118370256              | полюсов: 5, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 16   |
| Кол.       | 20 ST                      | mm                                                              |

## A2C 1.5 PE DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com


### Аксессуары

|            |                            |                                                                                                                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | ZQV 1.5N/5 BL              | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1985590000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов:                                                               |
| GTIN (EAN) | 4050118370430              | 5, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 16 mm                                                                       |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 1.5N/5                 | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1985500000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 16 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118369991              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 1.5N/4 RD              | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1985690000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 12.5 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118370515              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 1.5N/4 BL              | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1985570000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 12.5 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118370317              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 1.5N/4                 | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1985490000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 12.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370201              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 1.5N/3 RD              | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1985670000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 9 mm      |
| GTIN (EAN) | 4050118370348              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 1.5N/3 BL              | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1985550000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 9 mm        |
| GTIN (EAN) | 4050118370485              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 1.5N/3                 | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1985480000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 9 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118370096              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 1.5N/20 RD             | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1985810000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 70 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118370355              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 1.5N/20 BL             | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1985700000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 70 mm      |
| GTIN (EAN) | 4050118370331              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 1.5N/20                | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1985600000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 70 mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118370225              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 1.5N/2 RD              | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1985650000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 5.5 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118370324              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 1.5N/2 BL              | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1985530000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 5.5 mm      |
| GTIN (EAN) | 4050118370423              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                               |

## Аксессуары

|            |                            |                                                                                                                              |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | ZQV 1.5N/2                 | Версия                                                                                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1985410000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 5.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118369861              |                                                                                                                              |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                              |
| Тип        | ZQV 1.5N/10 RD             | Версия                                                                                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1985800000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 33.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370393              |                                                                                                                              |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                              |
| Тип        | ZQV 1.5N/10 BL             | Версия                                                                                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1985680000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 33.5 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118370539              |                                                                                                                              |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                              |

## Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тип        | DEK 5/3.5 MC NE GE         | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1369480000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 3.5 mm, Шаг в мм (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118171860              | Weidmueller, желтый                                        |
| Кол.       | 500 ST                     |                                                            |
| Тип        | DEK 5/3.5 MC NE WS         | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1755270000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 3.5 mm, Шаг в мм (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4032248017348              | Weidmueller, белый                                         |
| Кол.       | 500 ST                     |                                                            |

## A2C 1.5 PE DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.


Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тип        | DEK 5/3.5 MC SDR           | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1767730000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 3.5 mm, Шаг в мм (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4032248102532              | Weidmueller, по желанию клиента                            |
| Кол.       | 100 ST                     |                                                            |

### Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## A2C 1.5 PE DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тип        | DEK 5/3.5 PLUS MC NE WS    | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">2003750000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 3.5 mm, Шаг в мм (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118424430              | Weidmueller, белый                                         |
| Кол.       | 1600 ST                    |                                                            |

### Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тип        | DEK 5/3.5 PLUS MC SDR      | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">2007790000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 3.5 mm, Шаг в мм (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118393347              | Weidmueller, по желанию клиента                            |
| Кол.       | 320 ST                     |                                                            |

## A2C 1.5 PE DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Специальный знак



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.


Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Тип        | WS 10/3.5 PLUS MC SDR      | Версия                                                 |
| Заказ №    | <a href="#">2007760000</a> | WS, Маркировка клеммы, 10 x 3.5 mm, Шаг в мм (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118393262              | Weidmueller, по желанию клиента                        |
| Кол.       | 192 ST                     |                                                        |

### Blank



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Тип        | WS 10/3.5 PLUS MC NE WS    | Версия                                                 |
| Заказ №    | <a href="#">2003760000</a> | WS, Маркировка клеммы, 10 x 3.5 mm, Шаг в мм (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118424454              | Weidmueller, белый                                     |
| Кол.       | 960 ST                     |                                                        |

## A2C 1.5 PE DL


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### DEK 5/3.5



#### WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тип        | DEK 5/3.5 MM WS            | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">2007100000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, белый |
| GTIN (EAN) | 4050118391992              |                                                            |
| Кол.       | 1000 ST                    |                                                            |

## A2C 1.5 PE DL


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### WS 8/3.5



#### WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Тип        | WS 8/3.5 MM WS             | Версия                                                |
| Заказ №    | <a href="#">2007140000</a> | WS, Маркировка клеммы, 8 x 3.5 mm, Weidmueller, белый |
| GTIN (EAN) | 4050118391893              |                                                       |
| Кол.       | 1000 ST                    |                                                       |

### Принадлежности



Принадлежности для испытательного и измерительного оборудования

#### Основные данные для заказа

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Тип        | ZUB MULTIMETER             | Версия     |
| Заказ №    | <a href="#">9205270000</a> | Мультиметр |
| GTIN (EAN) | 4032248723522              |            |
| Кол.       | 1 ST                       |            |

## A2C 1.5 PE DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Концевой стопор



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры.

Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Тип        | AEB 35 SC/1 BK             | Версия                   |
| Заказ №    | <a href="#">2475310000</a> | Серия A, Концевой стопор |
| GTIN (EAN) | 4050118487114              |                          |
| Кол.       | 50 ST                      |                          |

### Торцевые пластины и разъединительные пластины




Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Тип        | APP 1                      | Версия                              |
| Заказ №    | <a href="#">2488970000</a> | Серия A, Разделительная перегородка |
| GTIN (EAN) | 4050118499216              |                                     |
| Кол.       | 50 ST                      |                                     |

### Предупредительная крышка



Защитные крышки с символом вспышки способствуют повышению безопасности человека и машины. Они используются в том случае, когда требуется указать внешнее напряжение в конструкции.

## A2C 1.5 PE DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Тип        | AAM 1.5 YE FLASH           | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">2635520000</a> | Серия A, Маркировка клеммы, 6.2 x 3.5 mm, Шаг в мм (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118674088              | желтый                                                       |
| Кол.       | 40 ST                      |                                                              |

### Концевой стопор



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Тип        | AEB 35 SCL/1 V0            | Версия                   |
| Заказ №    | <a href="#">2661280000</a> | Серия A, Концевой стопор |
| GTIN (EAN) | 4050118702163              |                          |
| Кол.       | 20 ST                      |                          |
| Тип        | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Версия                   |
| Заказ №    | <a href="#">2661300000</a> | Серия A, Концевой стопор |
| GTIN (EAN) | 4050118702187              |                          |
| Кол.       | 20 ST                      |                          |
| Тип        | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | Версия                   |
| Заказ №    | <a href="#">2661290000</a> | Серия A, Концевой стопор |
| GTIN (EAN) | 4050118702170              |                          |
| Кол.       | 20 ST                      |                          |

### Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Тип        | SDS 0.4X2.0X60             | Версия                                                  |
| Заказ №    | <a href="#">2749260000</a> | Отвертка, Ширина лезвия (B): 2 mm, Длина лезвия: 60 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118895537              | Толщина лезвия (A): 0.4 mm                              |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                         |

## A2C 1.5 PE DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Тестовый адаптер и тестовые розетки



Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Тип        | FZS 2/4 RT/80 SAKT4        | Версия                                                              |
| Заказ №    | <a href="#">1276300000</a> | Штекер (клемма), Втычное соединение, 2 mm <sup>2</sup> , Количество |
| GTIN (EAN) | 4008190026080              | соединений: 2, Количество полюсов: 1, Ширина: 9 mm                  |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                     |