

## HDC XX6A02 MFSM12X-0500



### Компактная

Шинный модуль с двумя полюсами оснащен вставками данных Megabit и Gigabit и обеспечивает передачу для двух линий в одном модуле. Он отличается высокой универсальностью и подходит для железнодорожных кабелей, промышленных проводов, энергоцепей, Profibus и соединителей передачи данных для сборки на месте.

### Основные данные для заказа

Заказ №	2503690500
Тип	<a href="#">HDC XX6A02 MFSM12X-0500</a>
GTIN (EAN)	4050118522945
Кол.	1 Штука

## HDC XX6A02 MFSM12X-0500

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Масса нетто	0 g
-------------	-----

### Температуры

Предельная температура	-30 °C ... 90 °C
------------------------	------------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

### Технические характеристики кабеля

Длина кабеля	5 m	
Цвет оболочки	зеленый	
Экранированный	Да	
Галогены	без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-1	
Изоляция	PE, вспененный	
Материал оболочки	Полиуретан	
Цветовая кодировка	белый/оранжевый, оранжевый, белый/зеленый, зеленый, белый / коричневый, коричневый, белый/синий, синий	
Наружный диаметр	Диаметр	6.4 mm
	Знаки	±
	Допуск	0.3 mm
Наружный диаметр	6.4 mm ± 0.3 mm	

### Общие данные

Количество полюсов	8	Длина кабеля	5 m
Кодировка	X-кодировка	Поверхность контакта	Au (золото)
Скорость передачи	10 Гбит/с, 10 Гбит/с	Сопротивление изоляции	≥ 108 Ω
Категория	Cat. 6A	Номинальное напряжение	50 V
Номинальный ток	0.5 A	Циклы коммутации	≥ 100
Степень загрязнения	2	Версия с противоположной стороны	Гнездо, прямой, M12X
Версия со стороны модуля	Штекер		

### Классификации

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		