

## ES EPG 60/HPG DIN 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Подобно иллюстрации



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

## Основные данные для заказа

Версия	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 95мм <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
Заказ №	<a href="#">2505350000</a>
Тип	ES EPG 60/HPG DIN 95
GTIN (EAN)	4050118519730
Кол.	1 Штука

## ES EPG 60/HPG DIN 95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

### Размеры и массы

Глубина	22 mm	Глубина (дюймов)	0.8661 inch
Высота	42 mm	Высота (в дюймах)	1.6535 inch
Ширина	42 mm	Ширина (в дюймах)	1.6535 inch
Масса нетто	144.32 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Обжимные вставки

Ширина обжима	16 mm	Сечение медного провода для обжима	95
Ширина обжима в мм	16		

### Описание контактов

Вид контакта	Кабельный наконечник DIN 46234, Кабельный наконечник DIN 46341, Часть 1, Кабельный наконечник DIN 46230	Поперечное сечение провода, макс., AWG	3/0
Поперечное сечение провода, мин., AWG	3/0	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	95 mm <sup>2</sup>

### Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Обжим с гофрированием		
Сечение кабельного наконечника	номин.		95 mm <sup>2</sup>

### Классификации

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		