

BLZP AH 6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Пример использования



Изображение аналогичное

Эффективная защита, оптимизированная эргономика и закрытая конструкция:

от механизма разгрузки натяжения на подключенных проводниках и визуальная/контактная защита и помошь при отсоединении: опциональные модифицированные кожухи выполняют механическую, визуальную и тактильную функции.

Две полуоболочки надежно скрепляются, полностью закрывают штекер и обеспечивают следующие функции:

- Кабельные стяжки или интегрированные хомуты для крепления кабеля обеспечивают механизм разгрузки натяжения.
- Для маркировки используются этикетки dekafix или клейкие полоски
- Крепление бок о бок без потери полюсов и смещения шага
- Совместимость: подходит для штекеров с или без фланца или крепежного уголка
- Гибкий: 1–3 кабельных отвода, ведущие в разных направлениях, доступны в зависимости от типоразмера

Кожухи Weidmüller обеспечивают дополнительную стабильность, улучшенную идентификацию, полную совместимость и универсальность.

Результат: максимальная надежность и удобство для пользователей в любых сферах применения.

Основные данные для заказа

Версия	Штекерный соединитель печатной платы, Аксессуар, Верхняя часть корпуса, черный, Количество полюсов: 6
Заказ №	2507080000
Тип	BLZP AH 6 BK
GTIN (EAN)	4050118524246
Кол.	10 Штука
Продуктное отношение	
Упаковка	Ящик

BLZP AH 6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	44 mm	Высота (в дюймах)	1.7323 inch
Ширина	19 mm	Ширина (в дюймах)	0.748 inch
Длина	30 mm	Длина (в дюймах)	1.1811 inch
Масса нетто	10.8 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
-----------------------------	------------------------------

REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%
------------	-----------------------

Упаковка

Упаковка	Ящик	Длина VPE	160.00 mm
VPE с	107.00 mm	Высота VPE	54.00 mm

Системные характеристики

Серия изделия	OMNIMATE Signal — серия BL/SL 5.08
---------------	------------------------------------

Шаг в мм (P)	5.08 mm
--------------	---------

Шаг в дюймах (P)	0.200 "
------------------	---------

Количество полюсов	6
--------------------	---

L1 в дюймах	0.197 "
-------------	---------

Количество полюсных рядов	1
---------------------------	---

Момент затяжки	Тип момента затяжки	Винт крышки	Информация по использованию	
			Момент затяжки	мин. 0.4 Nm
			макс.	0.5 Nm

Данные о материалах

Изоляционный материал	PBT	Цветовой код	черный
-----------------------	-----	--------------	--------

Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	
----------------------------	----------	----------------------	--

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Температура хранения, мин.	-40 °C
-----------------------------	-----	----------------------------	--------

Температура хранения, макс.	70 °C	Рабочая температура, мин.	-50 °C
-----------------------------	-------	---------------------------	--------

Рабочая температура, макс.	100 °C	Температурный диапазон монтажа, мин.	-25 °C
----------------------------	--------	--------------------------------------	--------

Температурный диапазон монтажа, макс.	100 °C
---------------------------------------	--------

	100 °C
--	--------

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту	IEC 60664-1, IEC 61984
---------------------------------	------------------------

Важное примечание

Соответствие IPC	Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
------------------	--

Примечания	<ul style="list-style-type: none"> Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months
------------	--

BLZP AH 6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Классификации**

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-46-04-05
ECLASS 15.0	27-46-04-05		

BLZP AH 6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings