



Вставные токовые трансформаторы

Вставные токовые трансформаторы используются в областях, где необходимо измерять и обрабатывать высокие значения тока до 5000 A. Наши вставные токовые трансформаторы подают вторичный ток 1 A или 5 A. Weidmüller также предлагает компактные токовые трансформаторы пониженной мощности для преобразования токов до 600 A в напряжения до 333 мВ.

Основные данные для заказа

Версия	Первичный ток: 2000 A, Вторичный ток, макс.: 5 A, Нагрузка: 10 VA, Класс точности: 1, трансформатор тока закрытого типа
Заказ №	2680180000
Тип	CMA-81-2000-5A-10VA-1
GTIN (EAN)	4050118696530
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2025-04-08T00:00:00+02:00
Производитель	MBS AG

СМА-81-2000-5А-10VА-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	52 mm	Глубина (дюймов)	2.0472 inch
Ширина	120 mm	Ширина (в дюймах)	4.7244 inch
Длина	134 mm	Длина (в дюймах)	5.2756 inch
Масса нетто	639 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура
----------------------	---------------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Размеры проводов под напряжением

Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	54.00 mm
Рейка	80 x 10 mm, 60 x 30 mm	Место установки	Использование внутри помещений

Технические характеристики

Вид защиты	IP20	Класс изоляции	E
Номинальный непрерывный тепловой ток Iтепловой	1,2 x Iном.	Номинальная частота	50 Hz

Электрические характеристики

Класс точности	1	Вторичный ток	0...5 A
Нагрузка	10 VA	Первичный ток	2000 A

Соответствие стандартам по изоляции

Стандартный	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Класс точности	1
-------------	--------------------------------------	----------------	---

Классификации

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02
ECLASS 13.0	27-21-09-02	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

Изображения

