


VT-TM 2/18 HF-V0



Основные данные для заказа

Версия	, Гильза x 5.3 mm, Полиэстер, Термопластичный полиуретан (TPU), Цветовой код: желтый, прозрачный, Наружный диаметр провода: 2.5 - 4 mm
Заказ №	2571320000
Тип	VT-TM 2/18 HF-V0
GTIN (EAN)	4050118608366
Кол.	100 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	12 mm	Глубина (дюймов)	0.4724 inch
Высота	18 mm	Высота (в дюймах)	0.7087 inch
Ширина	5.3 mm	Ширина (в дюймах)	0.2087 inch
Масса нетто	0.59 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-30...90 °C
--------------------------------	-------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2.5 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.75 mm ²	Наружный диаметр провода, макс.	4 mm
Наружный диаметр провода, мин.	2.5 mm	Наружный диаметр провода	2.5 - 4 mm
Сечение соединительного провода	0.75 - 2.5 mm ²		

Общие данные

Вид печати	Чистый	Ширина	5.3 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Температурный диапазон, макс..	90 °C
Температурный диапазон, мин.	-30 °C	Цветовой код	желтый, прозрачный
Галогены	Нет	Основной материал	Полиэстер, Термопластичный полиуретан (TPU)
Напечатанные символы	без	Рекомендованные отрасли промышленности	Транспорт, Производственное оборудование
Температурный диапазон вставки	-30...90 °C		

Классификации

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

VT-TM 2/18 HF-V0


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



TM-I является признанным и официально зарегистрированным типом маркировочных элементов для систем организации движения транспортных потоков. Предлагаются различные варианты длины шильдиков для индивидуальной маркировки с использованием длинных строк символов. Удобство отделения и установки благодаря полю маркировочного элемента проекта. Возможность предварительного крепления гильзовых держателей и подгонки шильдиков обеспечивает универсальность использования.

Специальная форма TM-I облегчает сборку и гарантирует надежное крепление. Совместимость с целым рядом доступных для приобретения гильзовых держателей. Благодаря формату MultiCard шильдики можно быстро и удобно распечатывать с помощью принтеров PrintJet CONNECT или плоттера, либо заполнять фломастером STI.

- Удобство отделения и установки благодаря полю маркировочного элемента проекта.
- Признанный и официально зарегистрированный маркировочный элемент для систем организации движения транспортных потоков.
- Возможность предварительного крепления гильзовых держателей и подгонки шильдиков обеспечивает универсальность использования.
- Не подходит для заполнения карандашом P-Ink или фломастером STI в сочетании с гильзовыми держателями CLI T. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа


Тип	TM-I 18 MC NE WS	Версия
Заказ №	1718431044	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1,5 - 22 mm, 18 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4008190349011	белый
Кол.	320 ST	
Тип	TM-I 18 MC NE GE	Версия
Заказ №	1718431687	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1,5 - 22 mm, 18 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4008190349028	желтый
Кол.	320 ST	
Тип	TM-I 18 MC NE RT	Версия
Заказ №	1718431686	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1,5 - 22 mm, 18 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4008190397449	красный
Кол.	320 ST	
Тип	TM-I 18 MC NE GN	Версия
Заказ №	1718431688	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1,5 - 22 mm, 18 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4008190398699	зеленый
Кол.	320 ST	
Тип	VT-TM-I 18 MC NE WS	Версия
Заказ №	1714101044	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1,3 - 35 mm, 18 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4008190332518	белый
Кол.	640 ST	

VT-TM 2/18 HF-V0

Аксессуары

Тип	VT-TM-I 18 MC NE GE	Версия
Заказ №	1714101687	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4008190332532	желтый
Кол.	640 ST	
Тип	VT-TM-I 18 MC NE RT	Версия
Заказ №	1714101686	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4008190332525	красный
Кол.	640 ST	
Тип	VT-TM-I 18 MC NE BL	Версия
Заказ №	1714101693	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4008190332556	синий
Кол.	640 ST	
Тип	VT-TM-I 18 MC NE GN	Версия
Заказ №	1714101688	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4008190332549	зеленый
Кол.	640 ST	
Тип	VT-TM-I 18 MC NE OR	Версия
Заказ №	1714101690	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4008190368623	оранжевый
Кол.	640 ST	
Тип	VT-TM-I 18 MC NE GR	Версия
Заказ №	1798060000	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 2.5 - 35 mm, 18 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4032248241040	серый
Кол.	640 ST	

TM-I 15



Надежность техпроцесса: TM-I

Вставные этикетки TM-I имеют направляющий лепесток, позволяющий удобно вставлять их в прозрачные втулки типа TM. После того как этикетка окажется на месте, лепесток отламывается в заранее определенной точке перелома. Затем готовые втулки можно легко устанавливать на провода. Ваши преимущества: возможность эффективной предварительной сборки большого количества элементов за одну операцию.

Основные данные для заказа

Тип	TM-I 15 MM WS	Версия
Заказ №	2005450000	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4050118390346	белый
Кол.	2000 ST	
Тип	TM-I 15 MM GE	Версия
Заказ №	2005580000	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4050118390353	желтый
Кол.	2000 ST	
Тип	TM-I 15 MM RT	Версия
Заказ №	2005760000	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4050118390360	красный
Кол.	2000 ST	

VT-TM 2/18 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	TM-I 15 MM BL	Версия	
Заказ №	2005910000	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm,	
GTIN (EAN)	4050118390285	синий	
Кол.	2000 ST		