



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

**Основные данные для заказа**

Версия	16mm <sup>2</sup> , Овальный обжим
Заказ №	<a href="#">2577950000</a>
Тип	ES EPG 60 ISO 16
GTIN (EAN)	4050118590630
Кол.	1 Штука

## Технические данные

### Размеры и массы

Глубина	22 mm
Высота	42 mm
Ширина	42 mm
Масса нетто	25 g

Глубина (дюймов)	0.8661 inch
Высота (в дюймах)	1.6535 inch
Ширина (в дюймах)	1.6535 inch

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Обжимные вставки

Ширина обжима	7 mm
Ширина обжима в мм	7

Сечение медного провода для обжима 16

### Описание контактов

Вид контакта	изолированный соединитель
Поперечное сечение провода, мин., AWG	6

Поперечное сечение провода, макс., 6 AWG

Диапазон обжимаемых проводников, макс.

### Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Овальный обжим
Сечение кабельного наконечника	номин.

16 mm<sup>2</sup>

### Классификации

ETIM 8.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282
ECLASS 15.0	21-04-90-90

ETIM 9.0

ECLASS 14.0

EC001282

21-04-90-90



## ES EPG 60 ISO 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Обжимные кабельные наконечники



Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

### Основные данные для заказа

Тип	KQI-M10/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1492510000</a>	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,16
GTIN (EAN)	4050118302288	mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
Кол.	50 ST	
Тип	KQI-M5/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1492480000</a>	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,16
GTIN (EAN)	4050118302196	mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
Кол.	50 ST	
Тип	KQI-M6/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1492490000</a>	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,16
GTIN (EAN)	4050118302455	mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
Кол.	50 ST	
Тип	KQI-M8/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1492500000</a>	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,16
GTIN (EAN)	4050118302516	mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
Кол.	50 ST	

### Вильчатые кабельные наконечники



Изолированный вилочный кабельный разъем из ПВХ  
или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

### Основные данные для заказа

Тип	KQIG-M6/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1491350000</a>	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,16
GTIN (EAN)	4050118300987	mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
Кол.	50 ST	
Тип	KQIG-M8/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1491360000</a>	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,16
GTIN (EAN)	4050118301601	mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
Кол.	50 ST	

## Аксессуары

### Штырьковые кабельные наконечники



Изолированный разъем кабельных контактов из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

#### Основные данные для заказа

Тип	KSI/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1491440000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 16
GTIN (EAN)	4050118301427	mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
Кол.	50 ST	