

CABTITE SE 2/8 SML BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Независимо от диаметра кабеля ассортимент изделий Cabtite позволит подобрать подходящую уплотнительную вставку.

Коническая форма уплотнительных элементов позволяет легко вытолкнуть предварительно размещенные сетчатые вкладки изнутри наружу. Это надежно уплотняет промежуточные участки и обеспечивает компенсацию натяжения в соответствии с DIN EN 62444. Уплотнительные вставки в сочетании с рамками обеспечивают класс защиты IP66. Благодаря своей разрезной конструкции с волнообразным разрезом они особенно удобны для применения с предварительно собранными кабелями.

- Черные уплотнительные вставки предназначены для особо высоких рабочих температур и обеспечивают класс пожаробезопасности UL 94 HB
- Серые уплотнительные элементы соответствуют классу пожаробезопасности UL 94 V0 и поэтому подходят для применения в железнодорожной отрасли
- Используя разнообразные вставки, через уплотнительный элемент можно пропустить два или больше кабелей, а также специальные кабели

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Уплотнительный элемент, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, Глубоко-черный, Высота: 20.3 mm, Ширина: 20.3 mm, Глубина: 17.7 mm, -40 °C... 120 °C, IP66 |
| Заказ № | 2583540000 |
| Тип | CABTITE SE 2/8 SML BK |
| GTIN (EAN) | 4050118616842 |
| Кол. | 10 Штука |

CAVTITE SE 2/8 SML BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E223801

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 17.7 mm | Глубина (дюймов) | 0.6968 inch |
| Высота | 20.3 mm | Высота (в дюймах) | 0.7992 inch |
| Ширина | 20.3 mm | Ширина (в дюймах) | 0.7992 inch |
| Масса нетто | 5.4 g | | |

Температуры

Рабочая температура -40 °C...120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общая информация

| | | | |
|--------------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------|
| Наружный диаметр кабеля, макс. | 9 mm | Наружный диаметр кабеля, мин. | 8 mm |
| Силикон | Нет | Класс пожаростойкости UL 94 | HB |
| Галогены | Нет | Вид защиты | IP66 |
| Основной материал | TPE | Уплотнительный элемент | 1 малый уплотнительный элемент |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000879 | ETIM 9.0 | EC000879 |
| ETIM 10.0 | EC000879 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 | | |