



**Токовые трансформаторы для переоснащения**

**Отличительные особенности:**

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Разворачивание токового трансформатора без дополнительных инструментов

**Основные данные для заказа**

Версия	Первичный ток: 1000 A, Вторичный ток, макс.: 5 A, Нагрузка: 10 VA, Класс точности: 1, Трансформатор тока с разъемным сердечником
Заказ №	<a href="#">2728130000</a>
Тип	KCMA-8-1000-5A-10VA1
GTIN (EAN)	4050118810554
Кол.	1 Штука
Производитель	MBS AG

## КСМА-8-1000-5А-10VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	58 mm	Глубина (дюймов)	2.2835 inch
Высота	198 mm	Высота (в дюймах)	7.7953 inch
Ширина	155 mm	Ширина (в дюймах)	6.1024 inch
Масса нетто	1561 g		

### Температуры

Температура хранения	Рабочая температура
----------------------	---------------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Размеры проводов под напряжением

Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	80.00 mm
Рейка	80 x 120 mm	Место установки	Использование внутри помещений

### Технические характеристики

Вид защиты	IP20	Класс изоляции	E
Номинальный непрерывный тепловой ток I <sub>th</sub> тепловой	1,2 x I <sub>ном</sub> .	Номинальная частота	50 Hz

### Электрические характеристики

Класс точности	1	Вторичный ток	0...5 A
Нагрузка	10 VA	Первичный ток	1000 A

### Соответствие стандартам по изоляции

Стандартный	EN 60044/1	Класс точности	1
-------------	------------	----------------	---

### Классификации

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

**KCMA-8-1000-5A-10VA1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

