

DAE M12 PA LONG UL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	DAE (вентиляционный элемент), Компенсатор, прямой, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Полиамид 6
Заказ №	2729530000
Тип	DAE M12 PA LONG UL
GTIN (EAN)	4050118813388
Кол.	1 Штука

DAE M12 PA LONG UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	7.6 mm	Высота (в дюймах)	0.2992 inch
Длина	17.6 mm	Длина (в дюймах)	0.6929 inch
Толщина стенок, мин.	0.5 mm	Толщина стенок, макс.	10 mm
Масса нетто	3 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...105 °C
---------------------	-----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Вентиляция	0,8 л/мин. при 0,1 бар ΔP, до 7,6 л/мин. при 1 бар ΔP	Уплотнительное кольцо	NBR
Вид защиты с GWDR	IP66, IP68, IP69K	Силикон	Нет
Точка входа воды	> 1,5 бар	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Температурный диапазон, макс..	105 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Шаг резьбы	1.5 mm	Галогены	без содержания галогенов
Размер под ключ 1	17 mm	Вид защиты	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K
Кабельный ввод	M 12	Основной материал	Полиамид 6
Резьба (наружная)	M 12	Длина резьбы	10 mm
Внутренний диаметр D2	12.00 mm	Класс защиты (UL)	Type 4X, Type 12
Момент затяжки переходника, макс.	0.60 Nm	Момент затяжки переходника, мин.	0.40 Nm
Указания по установке	См инструкции по сборке		

Классификации

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		