# Справочный листок технических данных

## PAC-ET200SP-ST-SD25-V0-3M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Предварительно собранные кабели PAC устанавливают электрическое и логическое соединение между ПЛК и интерфейсами ПЛК. Данные кабели состоят из следующих компонентов:
• кабель ПЛК производителя;
• многоконтактный кабель LIYY или LY YCY (экранированный) сечением 0,14 или 0,25 мм²;
• плоский кабельный разъем SUB-D или RSV для подключения к интерфейсу.Кабели автоматически испытываются на целостность и изоляцию, чтобы гарантировать выполнение функций, для которых они разработаны.

### Основные данные для заказа

| | |
|---|---|
| Заказ № | 2732150035 |
| Тип | PAC-ET200SP-ST-SD25-V0-3M5 |
| GTIN (EAN) | 4099986602915 |
| Кол. | 1 Штука |

# Справочный листок технических данных

## PAC-ET200SP-ST-SD25-V0-3M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

| | |
|---|---|
| ROHS | Соответствовать |

### Размеры и массы

| | |
|---|---|
| Масса нетто | 719.82 g |

### Расчетные данные UL

| | |
|---|---|
| Общий ток, макс. | 3 A |

### Общие данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Длина кабеля | 3.5 m | Пригодно для | Аналоговые сигналы |
| Основной материал | ПВХ | Кабель | Кабель LiYCY |
| Интерфейс соединения | SUB-D FEMALE 25P | Количество полюсов, мин. | 20 полюсов |
| Наружный диаметр | 10,15 ± 1 мм | Интерфейс ПЛК | SIEMENS ET 200SP 6ES7193-6BP00-0DA0 16P |
| Сечение провода | 0.25 mm² | | |

### Электрические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Общий ток, макс. | 3 A | Сопротивление | ≤ 80 mΩ/m |
| Рабочее напряжение | ≤ 60 В DC ≤ 25 В AC | Емкость (проводник/проводники) | 300 pF/m |
| Емкость (проводник/экран) | 300 pF/m | | |

### Классификации

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |