

Справочный листок технических данных

SM-DT-H 27/27 BL

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Мы поддерживаем наших клиентов в пищевой промышленности обнаруживаемыми решениями для маркировки, чтобы обеспечить высокие стандарты, требуемые в рамках концепции НАССР. Благодаря металлическому наполнителю наши обнаруживаемые маркировочные элементы MultiCard надежно обнаруживаются металлодетекторами и детекторами рентгеновского излучения. Это сводит к минимуму риск загрязнения продуктов в процессе производства.

Максимальная безопасность обеспечивается важными свойствами продукта, такими как коррозионная стойкость и более высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению в помещениях и при высокой температуре. Эти свойства регулярно тестируются и подтверждаются в нашей собственной аккредитованной лаборатории. Не использовать для непосредственного контакта с пищевыми продуктами.

- Возможность обнаружения металлодетекторами и детекторами рентгеновского излучения
- Визуальная распознаваемость по синему цвету
- Устойчивый к коррозии металлический наполнитель
- Четкое и стойкое печатное изображение
- Доступность различных версий в соответствии с широким разнообразием требований к маркировке

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | SwitchMark, Аксессуар, 59 x 27 мм, синий |
| Заказ № | 2737800000 |
| Тип | SM-DT-H 27/27 BL |
| GTIN (EAN) | 4064675210238 |
| Кол. | 10 Штука |



SM-DT-H 27/27 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина | 3.3 mm | Глубина (дюймов) | 0.1299 inch |
| Высота | 59 mm | Высота (в дюймах) | 2.3228 inch |
| Ширина | 27 mm | Ширина (в дюймах) | 1.063 inch |
| Масса нетто | 1.44 g | | |

Температуры

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...100 °C |
|--------------------------------|--------------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|---|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |
| Углеродный след продукта | Производственный цикл 0.015 kg CO2 eq. |

Маркировочные элементы для устройств

| | |
|----------|-----|
| Галогены | Нет |
|----------|-----|

Общие данные

| | |
|--|---------------------------|
| Исполнение | Держатель маркировки |
| Ширина | 27 mm |
| Класс пожаростойкости UL 94 | HB |
| Температурный диапазон, макс.. | 100 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °C |
| Цветовой код | синий |
| Галогены | Нет |
| Основной материал | Полиамид 66 |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки MultiCard |
| Возможность обнаружения в соответствии с Rondotest | 4.7 mm Al |
| Рекомендованные отрасли промышленности | Пищевая промышленность |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 MultiCard = Accessories |
| Температурный диапазон вставки | -40...100 °C |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Справочный листок технических данных

SM-DT-H 27/27 BL

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

