

SAI-H3-M12-L

Подобно иллюстрации



Основные данные для заказа

Версия	Y connector
Заказ №	2616470000
Тип	SAI-H3-M12-L
GTIN (EAN)	4050118621532
Кол.	1 Штука

SAI-H3-M12-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E310075

Размеры и массы

Масса нетто	107.36 g
-------------	----------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Общие данные

Количество полюсов	5	Кодировка	L-coded
Поверхность контакта	позолоченный	Основной материал корпуса	TPU
Номинальный ток	16 A	Вид защиты	IP67, IP65, IP68
Степень загрязнения	3	Кабельный ввод	M 12
Номинальное напряжение	63 V DC	Экранированное соединение	Нет
Диапазон температур корпуса	-30...+90 °C	Наружный диаметр провода	-

Данные соединений

Групповой выход — вставной разъем	Штекер M12	Одиночный выход 1 — вставной разъем	Гнездо M12
Одиночный выход 2 — вставной разъем	Гнездо M12	Момент затяжки	M12: 0,8–1,2 Нм

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	5	Кодировка	L-coded
Поверхность контакта	позолоченный	Основной материал корпуса	TPU
Номинальный ток	16 A	Вид защиты	IP67, IP65, IP68
Степень загрязнения	3	Кабельный ввод	M 12
Экранированное соединение	Нет	Диапазон температур корпуса	-30...+90 °C

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-2-111
---------------------------	-----------------

Классификации

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Изображения

Габаритный чертёж




Схема соединений




Схема контактов




Схема контактов

