

CABTITE EP A 24/19 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Cabtite - система ввода кабелей

Вставляйте кабели и провода без разъемов в шкафы управления, корпуса и машины в самых маленьких пространствах, легко и с экономией места.

Пластины кабельных вводов Cabtite позволяют сделать это даже в самых сложных условиях, будь то защитные рукава, пневматические/гидравлические рукава или волоконно-оптические кабели – установка кабелей выполняется быстро, легко и с экономией места.

Установка выполняется через лишь один прямоугольный вырез в стенке, что обеспечивает на 40% большую скорость выполнения работы (в сравнении со стандартными кабельными вводами).

Пластины кабельных вводов IP54 представляют собой не требующую использования инструментов версию с защелкиванием, которая протестирована в соответствии со стандартом DIN EN 60529, изготовлена из сертифицированного UL94 V-0 термополиэтилена и может использоваться при температуре от -40 °C до +90 °C.

Пластины кабельных вводов Cabtite – это экономичная альтернатива распространенным кабельным вводам.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия | Пластина для кабельных вводов, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, серый. Высота: 44 мм, Ширина: 142 мм, Глубина: 12 мм, -40 °C... 90 °C, IP54 |
| Заказ № | 2743580000 |
| Тип | CABTITE EP A 24/19 GY |
| GTIN (EAN) | 4064675120995 |
| Кол. | 10 Штука |

CABTITE EP A 24/19 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL |
| Сертификат № (cURus) | E223801 |

Размеры и массы

| | | | |
|----------------------|--------|-----------------------|-------------|
| Глубина | 12 mm | Глубина (дюймов) | 0.4724 inch |
| Высота | 44 mm | Высота (в дюймах) | 1.7323 inch |
| Ширина | 142 mm | Ширина (в дюймах) | 5.5905 inch |
| Толщина стенок, мин. | 1.5 mm | Толщина стенок, макс. | 2.5 mm |
| Масса нетто | 50.4 g | | |

Температуры

| | |
|---------------------|----------------|
| Рабочая температура | -40 °C...90 °C |
|---------------------|----------------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Количество подключаемых кабелей

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Вид монтажа | закрепленный |
| Number of connectable cables | 19 |
| Кабельные вводы | Количество |
| | 12 |
| | Диаметр кабеля, мин. |
| | 1 mm |
| | Диаметр кабеля, макс. |
| | 6.5 mm |
| | Тип кабеля |
| | Круглый кабель |
| | Количество |
| | 7 |
| | Диаметр кабеля, мин. |
| | 1 mm |
| | Диаметр кабеля, макс. |
| | 12.1 mm |
| | Тип кабеля |
| | Круглый кабель |

Общая информация

| | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|-----|
| Силикон | Нет | Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
| Вид защиты | IP54 | Основной материал | TPE |
| Класс защиты (UL) | Type 1, Type 12 | | |

Классификации


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002624 | ETIM 9.0 | EC002624 |
| ETIM 10.0 | EC002624 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-15 | | |

CABTITE EP A 24/19 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings



CABTITE EP A 24/19 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Прямоугольный разделительный штамп для разъемов для тяжелых условий эксплуатации**

Вы непременно должны выбрать именно пробивные инструменты Weidmüller для изготовления вырезов в шкафах управления!

- Кабельные вводы PG
- Кабельные вводы M
- Специальные кабельные вводы Не подходит для нержавеющей стали!

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|-------------|
| Тип | KOK-112X36 | Версия |
| Заказ № | 9204870000 | Sheet holes |
| GTIN (EAN) | 4032248693801 | |
| Кол. | 1 ST | |