Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Cabtite - система ввода кабелей

Вставляйте кабели и провода без разъемов в шкафы управления, корпуса и машины в самых маленьких пространствах, легко и с экономией места.

Пластины кабельных вводов Cabtite позволяют сделать это даже в самых сложных условиях, будь то защитные рукава, пневматические/гидравлические рукава или волоконно-оптические кабели – установка кабелей выполняется быстро, легко и с экономией места. Установка выполняется через лишь один прямоугольный вырез в стенке, что обеспечивает на 40% большую скорость выполнения работы (в сравнении со стандартными кабельными вводами).

Пластины кабельных вводов IP54 представляют собой не требующую использования инструментов версию с защелкиванием, которая протестирована в соответствии со стандартом DIN EN 60529, изготовлена из сертифицированного UL94 V-0 термополиэтилена и может использоваться при температуре от -40 °C до +90 °C.

Пластины кабельных вводов Cabtite – это экономичная альтернатива распространенным кабельным вводам.

Основные данные для заказа

Пластина для кабельных вводов, Cabtite (система ввода кабелей), ТРЕ, серый, Высота: 44 mm, Ширина: 142 mm, Глубина: 12 mm, -40 °C 90 °C, IP54
<u>2743620000</u>
CABTITE EP A 24/50 GY
4064675123330
10 Штука

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

CABTITE EP A 24/50 GY

Технические данные

Ce	ртис	рик	аты
----	------	-----	-----

Допуски к эксплуатации		
ROHS	Соответствовать	
UL File Number Search	<u>Cайт UL</u>	
Сертификат № (cURus)	E223801	

Размеры и массы

Глубина	12 mm	Глубина (дюймов)	0.4724 inch
Высота	44 mm	Высота (в дюймах)	1.7323 inch
Ширина	142 mm	Ширина (в дюймах)	5.5905 inch
Толщина стенок, мин.	1.5 mm	Толщина стенок, макс.	2.5 mm
Масса нетто	46.1 g		

Температуры

Рабочая температура -40 °С...90 °С

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Количество подключаемых кабелей

Вид монтажа	зафиксированный		
Number of connectable cables	50		
Кабельные вводы	Количество	33	
	Диаметр кабеля, мин.	1 mm	
	Диаметр кабеля, макс.	5.3 mm	
	Тип кабеля	Круглый кабель	
	Количество	9	
	Диаметр кабеля, мин.	1 mm	
	Диаметр кабеля, макс.	6.4 mm	
	Тип кабеля	Круглый кабель	
	Количество	8	
	Диаметр кабеля, мин.	1 mm	
	Диаметр кабеля, макс.	8.3 mm	
	Тип кабеля	Круглый кабель	

Общая информация

Силикон	Нет	Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Вид защиты	IP54	Основной материал	TPE	
Класс зашиты (UL)	Type 1, Type 12			

Классификации

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 9.0	27-18-28-15
ECLASS 9.1	27-18-92-65	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

CABTITE EP A 24/50 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

Изображения	www.weidmueller.com

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

CABTITE EP A 24/50 GY

Прямоугольный разделительный штамп для разъемов для тяжелых условий эксплуатации

Вы непременно должны выбрать именно пробивные инструменты Weidmüller для изготовления вырезов в шкафах управления!

- Кабельные вводы PG
- Кабельные вводы М
- Специальные кабельные вводы Не подходит для нержавеющей стали!

Основные данные для заказа

Тип	KOK-112X36	Версия
Заказ №	9204870000	Sheet holes
GTIN (EAN)	4032248693801	
Кол.	1 ST	