


SFX-VT 11/60 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Высокая гибкость: SFX

Маркировочные элементы SFX - предпочтительный выбор для маркировки кабелей, если вы делаете выбор в пользу классического решения с кабельными стяжками. Кабели не всегда проходят по прямой. Материал, используемый для маркировки SFX, справляется с этой задачей благодаря гибкому полиуретану в составе.

Маркировочный элемент повторяет все изгибы кабеля и с легкостью фиксируется. Краткий обзор ваших преимуществ:

погодоустойчивость, испытанная согласно ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 таблица 3, процедура A, цикл 1 при 5 000 часов

Индивидуально обозначено с помощью M-Print® PRO

Простая и быстрая печать с помощью THM MultiMark

Основные данные для заказа

Версия	SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 7 - 40 мм, 60 x 13 мм, желтый
Заказ №	2621440000
Тип	SFX-VT 11/60 MM GE
GTIN (EAN)	4050118625608
Кол.	1000 Штука

SFX-VT 11/60 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	0.6 mm	Глубина (дюймов)	0.0236 inch
Высота	60 mm	Высота (в дюймах)	2.3622 inch
Ширина	13 mm	Ширина (в дюймах)	0.5118 inch
Масса нетто	0.55 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -55...105 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	500 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	16 mm ²	Наружный диаметр провода, макс.	40 mm
Наружный диаметр провода, мин.	7 mm	Проход кабельной стяжки	Плоская
Наружный диаметр провода	7 - 40 mm	Подходящая кабельная стяжка	Пластик
Сечение соединительного провода	16 - 500 mm ²		

Общие данные

Вид печати	Чистый	Исполнение	без содержания галогенов
Ширина	13 mm	Класс пожаростойкости UL 94	НВ
Температурный диапазон, макс..	105 °C	Температурный диапазон, мин.	-55 °C
Цветовой код	желтый	Галогены	Нет
Основной материал	Полиуретан	Напечатанные символы	без
Размер маркировочной области	10.5 x 44 mm	совместимый принтер	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Температурный диапазон вставки	-55...105 °C		

Классификации


ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

SFX-VT 11/60 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



SFX-VT 11/60 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты




Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Версия	
Заказ №	2448880000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118462944		
Кол.	1 ST		

TMM MULTIMARK




Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	MULTIMARK ROLLER 115	Версия	
Заказ №	1357420000		
GTIN (EAN)	4050118160314		
Кол.	1 ST		

TMM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Версия	
Заказ №	2672590000		
GTIN (EAN)	4050118708097		
Кол.	1 ST		