Справочный листок технических данных

SDIL 1,0X5,5X125

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В AC и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): 5.5 mm, 125 mm, Толщина лезвия (A): 1 mm
Заказ №	2749160000
Тип	SDIL 1,0X5,5X125
GTIN (EAN)	4050118895469
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Последняя дата заказа	2026-02-28T00:00:00+01:00

Справочный листок технических данных

SDIL 1,0X5,5X125

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



Размеры и массы

Ширина	280 mm	Ширина (в дюймах)	11.0236 inch
Диаметр	5.5 mm	Масса нетто	80.96 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Отвертка для винтов с лезвием для шлица 1,0x5,5x125, изоляция согласно VDE	Исполнение	прямой

Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (B)	5.5 mm	Толщина лезвия (A)	1 mm
Форма	Шлиц	Длина лезвия	125 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		