

WIRE PROCESSING CENTER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Автоматизированная сборка кабеля с максимальной универсальностью - Центр обработки проводников (WPC)

- Модульная адаптация системы к специфическим требованиям заказчика: CUTFIX PRO, CUTFIX PRO FEEDER, CRIMPFIX R VARIO, CA 100 DUO или THM MultiMark
- Комплексный процесс сборки, включая подачу кабеля и связывание
- Программное обеспечение с потоком единичных изделий для высокой надежности и качества процесса

Основные данные для заказа

Версия	Cutting machine, Automatic stripper and crimper, Thermotransfer printer, Software
Заказ №	2634120000
Тип	WIRE PROCESSING CENTER
GTIN (EAN)	4050118688115
Кол.	1 Штука

WIRE PROCESSING CENTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	750 mm	Глубина (дюймов)	29.5275 inch
Высота	1800 mm	Высота (в дюймах)	70.866 inch
Ширина	1100 mm	Ширина (в дюймах)	43.307 inch
Масса нетто	157320 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Системы нанесения надписей

Требования к системе	PC with operating system Windows 7, 8 or 10	Метод выполнения печати	Термографический
Исполнение	Мобильная система с CUTFIX 8 INTERFACE, CRIMPFIX R VARIO, THM MULTIMARK	Интерфейс	USB 2.0
Напряжение питания	100...240 V AC	ОС	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Скорость печати	150 мм/с	Разрешение печати, макс.	300 DPI
Работа от аккумулятора	Нет		

WPC

Электрическое подключение	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Тип дисплея	15-дюймовый сенсорный экран
Указание	Допустимая нагрузка макс. 180 кг, Для мобильного применения, Панель с выполненной кабельной разводкой и дополнительными сетевыми штекерными разъемами и USB-разъемами, поворотный держатель дисплея	Подключение сжатого воздуха	5,5 бара

Автоматы для отрезки

Коррекция длины	Программируемая в зависимости от изделия коррекция проскальзывания в мм	Привод	электрический
Хранение	До 2000 операций резки	Клавиатура	Сенсорный дисплей
Скорость подачи, макс.	1,5 м/с	Дисплей индикатора	ЖК-дисплей
Предварительный выбор длины, макс.	999999 mm	Предварительный выбор длины, мин.	2 mm
Интерфейс	USB 2.0	Подключение сжатого воздуха	5,5 бара
Отверстие (макс. диаметр)	Наружный диаметр 8 мм	Электрическое подключение	100 - 240 V AC / 50/60 Hz

WIRE PROCESSING CENTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Многожильные / одножильные
отдельные провода

макс. 10 мм² / макс.
2,5 мм²

Автоматы для снятия изоляции и обжима проводов

Диапазон проводников для снятия изоляции	0,5-2,5 мм ² (~AWG 20-14)	Привод	электрический
Продолжительность цикла	ок. 2 с	Обжим	Трапецеидальный
Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	2,5 мм ²	Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0,5 мм ²
Длина обжима	8/10 мм	Расходные материалы	Кабельные наконечники, упаковка в ленте
Подключение сжатого воздуха	5,5 бара	Длина ввода, мин.	27 mm
Электрическое подключение	100 - 240 V AC / 50/60 Hz		

Классификации

ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ETIM 10.0	EC011808	ECLASS 14.0	17-13-01-90
ECLASS 15.0	17-13-01-90		

WIRE PROCESSING CENTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Принтеры



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	THM MULTIMARK	Версия
Заказ №	2599430000	Оборудование для печати маркировки, Термопринтер, Метод
GTIN (EAN)	4050118626377	термопереноса, 300 DPI, MultiMark, Термоусадочные трубки,
Кол.	1 ST	Этикетки в рулонах

Автоматические аппараты



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

Тип	CRIMPFIX R VARIO	Версия
Заказ №	2580000000	Automatic stripper and crimper
GTIN (EAN)	4050118605846	
Кол.	1 ST	
Тип	CUTFIX 8 INTERFACE	Версия
Заказ №	2580010000	Cutting machine
GTIN (EAN)	4050118605839	
Кол.	1 ST	