
Data sheet

# SET BSCZ/SSC 4.00/08/90/3.2 SN BK SO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



## Основные данные для заказа

| | |
|---|---|
| Заказ № | 2761020000 |
| Тип | SET BSCZ/SSC 4.00/08/90/3.2 SN BK SO |
| GTIN (EAN) | 4064675048893 |
| Кол. | 60 Штука |
| Упаковка | Ящик |

# SET BSCZ/SSC 4.00/08/90/3.2 SN BK SO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

### Сертификаты

| | |
|---|---|
| Допуски к эксплуатации |  |
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL |
| Сертификат № (cURus) | E60693 |

### Размеры и массы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Глубина | 15.7 mm | Глубина (дюймов) | 0.6181 inch |
| Высота | 25.2 mm | Высота (в дюймах) | 0.9921 inch |
| Ширина | 33.03 mm | Ширина (в дюймах) | 1.3004 inch |
| Масса нетто | 15.29 g | | |

### Экологическое соответствие изделия

| | |
|---|---|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 18d33292-e933-40ac-8dbe-4904ce2c4ae7 |

### Упаковка

| | | | |
|---|---|---|---|
| Упаковка | Ящик | Длина VPE | 502.00 mm |
| VPE c | 389.00 mm | Высота VPE | 220.00 mm |

### Данные о материалах

| | | | |
|---|---|---|---|
| Изоляционный материал | PA | Цветовой код | черный |
| Таблица цветов (аналогич.) | RAL 9011 | Moisture Level (MSL) | |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | Материал контакта | Сплав меди |
| Поверхность контакта | луженые | Рабочая температура, мин. | -50 °C |
| Рабочая температура, макс. | 120 °C | | |

### Номинальные характеристики по IEC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) | 13.5 A | Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) | 16.5 A |
| Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2 | 600 V | Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2 | 300 V |
| Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2 | 4000 V | Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2 | 4000 V |

### Номинальные характеристики по UL 1059

| | | | |
|---|---|---|---|
| Институт (cURus) | CURUS | Сертификат № (cURus) | E60693 |
| Ссылка на утвержденные значения | В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении. | | |

# SET BSCZ/SSC 4.00/08/90/3.2 SN BK SO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

### Важное примечание

| |
|---|
| Примечания |

### Классификации

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002643 | ETIM 9.0 | EC002643 |
| ETIM 10.0 | EC002643 | ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-01-01 | | |