

**HDC MHE 5 FP**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Гибкий**

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

**Основные данные для заказа**

Версия	Модуль сигналов, 400 V, 16 A, Количество полюсов: 5, PUSH IN с исполнительным устройством, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 1
Заказ №	<a href="#">2636190000</a>
Тип	HDC MHE 5 FP
GTIN (EAN)	4050118692594
Кол.	1 Штука

## HDC MHE 5 FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E92202

### Размеры и массы

Глубина	34 mm	Глубина (дюймов)	1.3386 inch
Высота	38.9 mm	Высота (в дюймах)	1.5315 inch
Ширина	14.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.5709 inch
Масса нетто	19.73 g		

### Температуры

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2

### Версия

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14 Длина снятия изоляции Измерительное соединение 10 mm

Вид соединения PUSH IN с исполнительным устройством Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 20

Поперечное сечение соединительного провода, макс. 2.5 mm<sup>2</sup> Поперечное сечение соединительного провода, мин. 0.5 mm<sup>2</sup>

### Данные соединений защ. заземления (PE)

Вид соединения защитного провода PE Винтовое соединение через рамку

### Общие данные

Количество полюсов	5	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Сопротивление изоляции	1012 Ω	Циклы коммутации	≥ 500
Тип	Гнездо	Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3	Основной материал	Поликарбонат, армированный стекловолокном
Серия	ModuPlug	Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	400 V
Расчетное напряжение по UL/CSA	600 V	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	6 kV
Расчетный ток (DIN EN 61984)	16 A	Требуемые вставные слоты	1

**Технические данные**

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		



**HDC MHE 5 FP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**


**Изображение изделия**



HDC MHE 5 FQT mit HDC MHE 5 MQT /  
H07V-K2,5



HDC MHE 5 FQT with HDC MHE 5 MQT /  
H07V-K2,5



## HDC MHE 5 FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Стандартный




#### Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 6B AB	Версия	
Заказ №	<a href="#">1428920000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233414		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MF 6B BA	Версия	
Заказ №	<a href="#">1428940000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233353		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MF 10B AC	Версия	
Заказ №	<a href="#">1428960000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233223		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MF 10B CA	Версия	
Заказ №	<a href="#">1428980000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233278		
Кол.	1 ST		

### Стандартные



#### Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 16B AD	Версия	
Заказ №	<a href="#">1429010000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233315		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MF 16B DA	Версия	
Заказ №	<a href="#">1429030000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233407		
Кол.	1 ST		

## HDC MHE 5 FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Стандартный




#### Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 24B AF	Версия	
Заказ №	<a href="#">1429050000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233285		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MF 24B FA	Версия	
Заказ №	<a href="#">1429070000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233520		
Кол.	1 ST		

### С длинным направляющим штифтом



#### Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 10B AC	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736990000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823042		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGL 6B AB	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736970000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823035		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGL 24B FA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2737040000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823097		
Кол.	1 ST		

## HDC MHE 5 FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### С коротким направляющим штифтом




#### Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGS 16B DA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736940000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823004		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGS 24B AF	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736950000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823011		
Кол.	1 ST		

### С длинным направляющим штифтом




#### Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 16B DA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2737020000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823073		
Кол.	1 ST		

### С коротким направляющим штифтом



#### Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

## HDC MHE 5 FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGS 16B AD	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736930000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822298		
Кол.	1 ST		

### С длинным направляющим штифтом




#### Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 16B AD	Версия	
Заказ №	<a href="#">2737010000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823066		
Кол.	1 ST		

### С коротким направляющим штифтом



#### Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGS 6B AB	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736890000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822250		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGS 24B FA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736960000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823028		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGS 10B AC	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736910000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822274		
Кол.	1 ST		

## HDC MHE 5 FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### С длинным направляющим штифтом




#### Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 24B AF	Версия	
Заказ №	<a href="#">2737030000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823080		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGL 10B CA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2737000000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823059		
Кол.	1 ST		

### С коротким направляющим штифтом



#### Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 6B BA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736900000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822267		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGL 10B CA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736920000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822281		
Кол.	1 ST		

## HDC MHE 5 FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### С длинным направляющим штифтом



#### Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 6B BA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736980000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822908		
Кол.	1 ST		

## HDC MHE 5 FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Сопрягаемые детали

### Электрические модули



#### Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC MHE 5 MP	Версия	
Заказ №	<a href="#">2636180000</a>	Модуль сигналов, 400 V, 16 A, Количество полюсов: 5, PUSH IN	
GTIN (EAN)	4050118690996	с исполнительным устройством, Штекер, Требуемые вставные	
Кол.	1 ST	слоты: 1	