SAIH-SLL-5X0,75-16X0,34-100



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Weidmüller предлагает соответствующие шины для сборки в возможностью выбора конфигурации. Все шины пригодны для использования в качестве тросовых кабелей и продаются на метры. Цветовая маркировка проводов отвечает стандартам в машиностроении. Соединительные кожухи концентраторов М12 всегда содержат одинаковые клеммные соединения, таким образом, требуется только один вариант кабеля. Преимущества шины, поставляемой на метры:

- Специальные величины длины шины
- Отсутствие неиспользованных остатков проводов
- Не требуется место для хранения кабелей различной длины
- Возможность поставки нужной длины.

Основные данные для заказа

Версия	Концентратор сигналов, контрольная линия, Количество полюсов: 21, 100 m, Экранирован- ный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Поли- уретан, Галогены: Нет	
Заказ №	<u>2764970000</u>	
Тип	SAIH-SLL-5X0,75-16X0,34-100	
GTIN (EAN)	4064675031192	
Кол.	1 Штука	
Упаковка	на фанерной катушке	

SAIH-SLL-5X0,75-16X0,34-100



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 168.8 g

Экологическое соответствие изделия


Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Технические характеристики кабеля

Длина кабеля	100 m		
Цвет оболочки	черный		
Устойчивость к воздействию масла	Yes		
Возможно использование с троссом	Да		
для протяжки			
Количество жил	21		
Экранированный	Нет		
Галогены	Нет		
Изоляция	TPM		
Ускорение	5 m/s ²		
Радиус изгиба мин., изменяющийся	10 x диаметр кабеля		
Радиус изгиба, мин., постоянный	5 х диаметр кабеля		
	2 Mio		
Поперечное сечение (печать/онлайн)	$5 \times 0.75 \text{ mm}^2 + 16 \times 0.34 \text{ mm}^2$		
Скорость	200 m/s		
Материал оболочки	Полиуретан		
Наружная оболочка в соответствии	21198 (80 °C / 300 V)		
с UL; проводниковые материалы для			
бытовых приборов (AWM)			
Жила в соответствии с UL;	10493 (80 °C / 300 V)		
проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM)			
Стойкость к сварочным искрам	Нет		
Цветовая кодировка	коричневый, синий, красный, черный, зеленый/желтый, белый, зеленый, желтый, серый,		
цветован кодировка	коричневый, синий, красный, черный, зеленый/желтый, оелый, зеленый, желтый, серый, розовый, фиолетовый, серый/розовый, красный/синий, белый/зеленый, коричневый/зеленый,		
	белый/желтый, Yellow / brown, белый/серый, серый/коричневый		
Прочность при кручении	0 °/m		
Диапазон температур, стацион.	-5080 °C		
Устойчивые к каплям сварочного	Нет		
металла			
Диапазон температур, движущ.	-2580 °C		
Количество контактов	21		
Наружный диаметр	$9.5 \text{ mm} \pm 0.3 \text{ mm}$		
Цветовая кодировка (поперечное	Поперечное сечение провода 5 x 0.75 mm ²		
сечение провода)	Цветовая кодировка коричневый		
	Поперечное сечение провода 16 x 0.34 mm ²		
	Цветовая кодировка белый		

Дата создания 14.11.2025 02:36:29 MEZ

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 6.0	EC001578	ETIM 7.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ETIM 10.0	EC003250	ECLASS 9.0	27-06-20-11
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-01-06
ECLASS 11.0	27-06-01-06	ECLASS 12.0	27-06-01-06
ECLASS 13.0	27-06-01-06	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

SAIH-SLL-5X0,75-16X0,34-100




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Детальный чертеж



5 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm²

SAIH-SLL-5X0,75-16X0,34-100



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



Принадлежность Screwty® подходит для цилиндрических вставных разъемов M23 (для сборки заказчиком) и литых с повторным формованием цилиндрических вставных разъемов M23 с наружным размером гайки с накаткой 26,2 \pm 0,3 мм. Момент затяжки составляет 2–2,5 Нм.

Основные данные для заказа

Тип SCREWTY M23 Версия

Заказ № 1981560000 Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors

GTIN (EAN) 4032248677702

Инструмент для кабельных вводов Screwty® с функцией контроля момента затяжки



Кол.

Идеальный инструмент для любой области применения Screwty® — представляет собой идеальный универсальный инструмент для затяжки всех распространенных кабелей датчиков и исполнительных устройств. С помощью Screwty® можно получить доступ даже к труднодоступным цилиндрическим штекерам. Разъемы затягиваются и ослабляются простым вращательным движением без необходимости приложения чрезмерных усилий. Screwty® — это уникальное и глобальное решение, поскольку оно подходит для большинства (более 90 %) кабелей и штекеров других производителей. Screwty® состоит из рукоятки с обычным держателем на 1/4 дюйма. Поэтому его можно использовать для всех типоразмеров: для цилиндрических вставных разъемов M12 и M8, для штекеров и гнезд M12F и M8F (для сборки заказчиком), а также для всех штекеров и гнезд M23.

Основные данные для заказа

 Тип
 1/4" HANDGRIFF
 Версия

 Заказ №
 4294820000
 Bolting tool

 GTIN (EAN)
 4032248478279

 Кол.
 1 ST

Дата создания 14.11.2025 02:36:29 MEZ

Статус каталога / Изображения