Справочный листок технических дан-

IE-FPOB2EG-500



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Товар, продаваемый метрами - оптоволоконный кабель, пластиковый

Основные данные для заказа

Версия	Системный кабель, 980 µm, Полиэтилен		
Заказ №	<u>2781950000</u>		
Тип	IE-FPOB2EG-500		
GTIN (EAN)	4064675057109		
Кол.	1 Штука		

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы	Соответствовать		
Масса нетто	24500 g		
Гемпературы			
Гемпература хранения	-30 °C70 °C	Рабочая температура	-30 °C70 °C
Гемпература монтажа			
Экологическое соответст	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	ения	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Технические характерист	ики кабеля		
Цвет оболочки	зеленый	Количество жил	2
алогены	Нет	Циклы сгиба	10.000
Цветовая кодировка	оранжевый, черный	·	
Конструкция кабеля			
Цвет оболочки	зеленый	Количество жил	2
цвет оболочки Диаметр оболочки, макс.	7.5 mm	Материал оболочки	 Полиэтилен
Конструкция кабеля	Мини-точка ответвления	Основное покрытие	245.00 µm
Дветовая кодировка	оранжевый, черный	Диаметр пары жил	2.20 mm
Сила растяжения, макс.	1000 N	Диаметр сердечника	980 µm
	свойства материала ка	беля	<u> </u>
Цветовой код	зеленый	Галогены	Нет
Циклы сгиба	10.000		
Оптоволокно			
Гип волокна	POF	Затухание	≤ 160 дБ/км при 650 нм
Численная апертура	0.5	Полоса пропускания	> 35 МГц*100 м при 650 нм
Классификации			
ETIM 6.0	EC000034	ETIM 7.0	EC000034
ETIM 8.0	EC000034	ETIM 9.0	EC000034
TIM 10.0	EC000034	ECLASS 9.0	27-06-18-03
			27-06-18-03
	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-00-10-03
ECLASS 9.1	27-06-90-90 27-06-18-03	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-06-90-90 27-06-18-03 27-06-18-03	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-06-18-03 27-06-18-03 27-06-18-03

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

IE-FPOB2EG-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Детальный чертеж