

IE-ANT-CELL/WL-MB-MIMO-DO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Антенны и их принадлежности (коаксиальные кабели и крепления)

- Современные антенны
- Проверено в производстве
- Надежная конструкция (степень защиты до IP67)
- Для уличной и внутренней установки
- Поддержка новейших технологий
- До Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E (2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц)
- Поддержка до 5G (NR) (700 МГц - 3,8 ГГц)
- Поддержка других технологий (например, Bluetooth, GNSS и т. д.)
- Соответствующие коаксиальные кабели разной длины
- Подходящие крепления для мачт и стен

Основные данные для заказа

Версия	Всенаправленная антенна, Сотовая антенна, Антенна Wi-Fi, Вплоть до 5G (NR), Вплоть до Wi-Fi 6 и 6E (IEEE802.11ax), Линейный, Вертикальный, 2x SMA «папа», 2x гнезда RP-SMA, IP67, Полное сопротивление: 50 Ω
Заказ №	2788090000
Тип	IE-ANT-CELL/WL-MB-MIMO-DO
GTIN (EAN)	4064675066354
Кол.	1 Штука

IE-ANT-CELL/WL-MB-MIMO-DO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	90 mm	Высота (в дюймах)	3.5433 inch
Диаметр	132 mm	Масса нетто	627 g

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Рабочая температура	-40 °C...85 °C
----------------------	----------------	---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

Окружающие условия

Рабочая температура, макс.	85 °C	Рабочая температура, мин.	-40 °C
Температура хранения, макс.	85 °C	Температура хранения, мин.	-40 °C

Классификации

ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 14.0	19-07-01-05
ECLASS 15.0	19-07-01-05		

Включено в комплект поставки

Входит в комплект поставки 1 x антенна

Материал корпуса

Цветовой код белый

Механические свойства и свойства материалов кабеля

Длина кабеля	1 m	Радиус изгиба мин., повторяющийся	25 мм
--------------	-----	-----------------------------------	-------

Технические данные

Вид соединения	2x SMA «папа», 2x гнезда RP-SMA	Количество элементов антенны (MIMO)	2
Полное сопротивление	50 Ω	Коэффициент стоячей волны	<2,0 номинал, 3,5 макс.
Результирующая мощность, макс.	50 W	Диапазон частот	690-950 MHz, 1.7-3.8 GHz, 2.4-2.5 GHz, 4.9-7.125 GHz
Усиление антенны	2.5 dBi, 3-4 dBi	Поляризация	Линейный, Вертикальный

IE-ANT-CELL/WL-MB-MIMO-DO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Антенны и их принадлежности (коаксиальные кабели и крепления)



Антенны и их принадлежности (коаксиальные кабели и крепления)

- Современные антенны
- Проверено в производстве
- Надежная конструкция (степень защиты до IP67)
- Для уличной и внутренней установки
- Поддержка новейших технологий
- До Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E (2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц)
- Поддержка до 5G (NR) (700 МГц - 3,8 ГГц)
- Поддержка других технологий (например, Bluetooth, GNSS и т. д.)
- Соответствующие коаксиальные кабели разной длины
- Подходящие крепления для мачт и стен

Основные данные для заказа

Тип	IE-CC-SMAM-SMAF-1M	Версия
Заказ №	2787920000	Антенный кабель, Соединение 1: SMA, штекер, Соединение 2: SMA «мама», Длина: 1 m
GTIN (EAN)	4064675066088	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-CC-SMAM-SMAF-3M	Версия
Заказ №	2787930000	Антенный кабель, Соединение 1: SMA, штекер, Соединение 2: SMA «мама», Длина: 3 m
GTIN (EAN)	4064675066095	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-CC-SMAM-SMAF-5M	Версия
Заказ №	2787940000	Антенный кабель, Соединение 1: SMA, штекер, Соединение 2: SMA «мама», Длина: 5 m
GTIN (EAN)	4064675066200	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-CC-RPSMAM-RPSMAF-1M	Версия
Заказ №	2787950000	Антенный кабель, Соединение 1: RP-SMA, штекер, Соединение 2: RP-SMA «мама», Длина: 1 m
GTIN (EAN)	4064675066217	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-CC-RPSMAM-RPSMAF-3M	Версия
Заказ №	2787960000	Антенный кабель, Соединение 1: RP-SMA, штекер, Соединение 2: RP-SMA «мама», Длина: 3 m
GTIN (EAN)	4064675066224	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-CC-RPSMAM-RPSMAF-5M	Версия
Заказ №	2787970000	Антенный кабель, Соединение 1: RP-SMA, штекер, Соединение 2: RP-SMA «мама», Длина: 5 m
GTIN (EAN)	4064675066231	
Кол.	1 ST	