Справочный листок технических дан-

IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Антенны и их принадлежности (коаксиальные кабели и крепления)

- Современные антенны
- Проверено в производстве
- Надежная конструкция (степень защиты до IP67)
- Для уличной и внутренней установки
- Поддержка новейших технологий
- До Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E (2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц)
- Поддержка до 5G (NR) (700 МГц 3,8 ГГц)
- Поддержка других технологий (например, Bluetooth, GNSS и т. д.)
- Соответствующие коаксиальные кабели разной длины
- Подходящие крепления для мачт и стен

Основные данные для заказа

Версия	Всенаправленная антенна, Сотовая антенна,
	Вплоть до 5G (NR), Вертикальный, N гнездо,
	ІР66, Полное сопротивление: 50 Ω
Заказ №	<u>2788150000</u>
Тип	IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF
GTIN (EAN)	4064675066415
Кол.	1 Штука

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF

Технические данные

Сертификаты			
<u> </u>			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Dunama	0.0	Durana (n. mašinovi)	2 E020 in ab
Высота	89 mm 35.8 mm	Высота (в дюймах) Масса нетто	3.5039 inch 263.02 g
_{Диаметр} Температуры	33.0 111111	IVIACCA HETTO	203.02 g
температуры			
Температура хранения	-40 °C70 °C	Рабочая температура	-40 °C70 °C
Экологическое соответст	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Contratativat a navigualinam		
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	Соответствует с исключением 6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6		
Окружающие условия			
Рабочая температура, макс.	70 °C	Рабочая температура, мин.	-40 °C
гаоочая температура, макс. Температура хранения, макс.	70 °C	Температура хранения, мин.	-40 °C
Классификации	70 0	температура храпения, мин.	40 0
ТОТАССИФИКАЦИИ			
ETIM 6.0	EC001698	ETIM 7.0	EC001698
ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 9.1	19-07-01-90
ECLASS 10.0	19-07-01-07	ECLASS 11.0	19-07-01-07
ECLASS 12.0	19-07-01-07	ECLASS 13.0	19-07-01-07
ECLASS 14.0	19-07-01-07	ECLASS 15.0	19-07-01-07
Включено в комплект пос	тавки		,
Входит в комплект поставки	1 x антенна		
Материал корпуса	r x amornia		
іча і Бриалі КОрії у Са			
Цветовой код	черный		
Технические данные			
Вид соединения	N гнездо	Полное сопротивление	50 Ω
Коэффициент стоячей волны	< 2,0 номинал, 2,5 макс.	Результирующая мощность, макс.	150 W
Диапазон частот	690-950 MHz, 1.7-3.8 GHz	Усиление антенны	3 dBi

Поляризация

2 Статус каталога / Изображения

Вертикальный

Справочный листок технических данных

IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Антенны и их принадлежности (коаксиальные кабели и крепления)



Антенны и их принадлежности (коаксиальные кабели и крепления)

- Современные антенны
- Проверено в производстве
- Надежная конструкция (степень защиты до IP67)
- Для уличной и внутренней установки
- Поддержка новейших технологий
- До Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E (2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц)
- Поддержка до 5G (NR) (700 МГц 3,8 ГГц)
- Поддержка других технологий (например, Bluetooth, GNSS и т. д.)
- Соответствующие коаксиальные кабели разной длины
- Подходящие крепления для мачт и стен

Основные данные для заказа

	ле данные для зак	
Тип	IE-ANT-MOUNT-POLE-NF	Версия
Заказ №	2788470000	Антенное крепление для «IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF», «IE-ANT-
GTIN (EAN)	4064675066477	CELL-SISO-LO-NF»
Кол.	1 ST	
Тип	IE-CC-NM-SMAM-1M	Версия
Заказ №	2788010000	Антенный кабель, Соединение 1:, N штекер, Соединение 2:, SMA,
GTIN (EAN)	4064675066279	штекер, Длина: 1 m
Кол.	1 ST	
Тип	IE-CC-NM-SMAM-2M	Версия
Заказ №	1491180000	Антенный кабель, Соединение 1:, N штекер, Соединение 2;, SMA,
GTIN (EAN)	4050118300741	штекер, Длина: 2 m
Кол.	1 ST	
Тип	IE-CC-NM-SMAM-3M	Версия
Заказ №	<u>2788020000</u>	Антенный кабель, Соединение 1:, N штекер, Соединение 2;, SMA,
GTIN (EAN)	4064675066286	штекер, Длина: 3 m
Кол.	1 ST	
Тип	IE-CC-NM-SMAM-4M	Версия
Заказ №	1491190000	Антенный кабель, Соединение 1:, N штекер, Соединение 2;, SMA,
GTIN (EAN)	4050118300734	штекер, Длина: 4 m
Кол.	1 ST	
Тип	IE-CC-NM-SMAM-5M	Версия
Заказ №	<u>2788030000</u>	Антенный кабель, Соединение 1:, N штекер, Соединение 2;, SMA,
GTIN (EAN)	4064675066293	штекер, Длина: 5 m
Кол.	1 ST	
Тип	IE-CC-NM-SMAM-6M	Версия
Заказ №	1491210000	Антенный кабель, Соединение 1:, N штекер, Соединение 2;, SMA,
GTIN (EAN)	4050118300758	штекер, Длина: 6 m
Кол.	1 ST	

Статус каталога / Изображения