

**AMR 6/50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Маркировочные рейки AMR изготовлены для клемм Weidmüller Klippon Connect, тип серии A. Доступны 5 размеров для клемм от 1,5 мм<sup>2</sup> до 10 мм<sup>2</sup>. Каждая рейка имеет специальную конструкцию основания, которая отлично подходит для маркировочного канала соответствующей клеммы. Длина предназначена для использования с 50 клеммами. Маркировочная рейка может быть разрезана на рейки меньшего размера. Для гибкой идентификации каждой клеммы в рейку можно вставить маркировочные полоски шириной 9,5 мм.

**Основные данные для заказа**

Версия	Аксессуар, Маркировка клеммы, 10,5 x 405 мм, Шаг в мм (P): 8.10 Weidmueller Klippon Connect, белый
Заказ №	<a href="#">2655030000</a>
Тип	AMR 6/50
GTIN (EAN)	4050118692723
Кол.	10 Штука

## AMR 6/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Размеры и массы

Высота	10.5 mm	Высота (в дюймах)	0.4134 inch
Ширина	405 mm	Ширина (в дюймах)	15.9449 inch
Масса нетто	5.9 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...82 °C
--------------------------------	-------------

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Маркировочные элементы для разъемов

Шаг в мм (P)	8.10 mm
--------------	---------

## Общие данные

Ориентация печатных символов	горизонтально и вертикально	
Исполнение	Клеммы Weidmüller Klippon Connect, тип серии A	
Ширина	405 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Температурный диапазон, макс..	82 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	белый	
Галогены	Нет	
Основной материал	ПВХ	
Напечатанные символы	без	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Комплекующая деталь
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 Component part = Terminal marker		
Температурный диапазон вставки	-40...82 °C	
Установка / Изготовитель	Weidmueller Klippon Connect	

## Классификации

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Пример использования

