# Справочный листок технических дан-


**THM WO VIN 34/70 GE** 

## Weidmüller **₹**

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Кабельные маркировочные элементы THM WriteOn на катушках используются для обозначения проводов и кабелей с наружным диаметром до 36 мм. Прозрачная липкая лента фиксирует и защищает информацию, напечатанную на поверхности маркировочного элемента.

- Защита маркировки от грязи и истирания путем ее обертывания прозрачной липкой лентой.
- Простая и быстрая печать с помощью высококачественных термотрансферных принтеров

#### Основные данные для заказа

Версия	ТНМ, Маркировка проводов и кабелей, 8 - 16 mm, 34 x 70 mm, желтый
Заказ №	<u>2799240000</u>
Тип	THM WO VIN 34/70 GE
GTIN (EAN)	4064675261001
Кол.	500 Штука

Статус каталога / Изображения

## Справочный листок технических данных

Соответствовать





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертиф	икаты
--------	-------

ROHS

Глубина 0.08 mm Глубина (дюймов) 0.0031 inch   Высота 34 mm Высота (в дюймах) 1.3386 inch	Размеры и массы			
Высота 34 mm Высота (в дюймах) 1.3386 inch	5 6	0.00		0.0004:
	Ширина	70 mm	Высота (в дюимах) Ширина (в дюймах)	1.3386 inch 2.7559 inch
	Масса нетто	0.54 g		

#### Температуры

Температурный диапазон вставки -40...80 °C

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

#### Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Да	Поперечное сечение соединительного	200 mm <sup>2</sup>
		провода, макс.	
Наружный диаметр провода, макс.	16 mm	Наружный диаметр провода, мин.	8 mm
Наружный диаметр провода	8 - 16 mm	Сечение соединительного провода	200 mm <sup>2</sup>

#### Общие данные

Вид печати	Чистый	
Ширина	70 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Температурный диапазон, макс	2° 08	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	желтый	
Галогены	Да	
Основной материал	Пленка виниловая	
Напечатанные символы	без	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Этикетки на катушке
совместимый принтер		
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Label reel = Conductor and cable markers	
Температурный диапазон вставки	-4080 °C	
Количество на один рулон	500	

#### Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

# Weidmüller **₹**

### **THM WO VIN 34/70 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



