

THM WO VIN 34/70 GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Кабельные маркировочные элементы THM WriteOn на катушках используются для обозначения проводов и кабелей с наружным диаметром до 36 мм. Прозрачная липкая лента фиксирует и защищает информацию, напечатанную на поверхности маркировочного элемента.

- Защита маркировки от грязи и истирания путем ее обертывания прозрачной липкой лентой.
- Простая и быстрая печать с помощью высококачественных термотрансферных принтеров

Основные данные для заказа

Версия	THM, Маркировка проводов и кабелей, 8 - 16 мм, 34 x 70 мм, желтый
Заказ №	2799240000
Тип	THM WO VIN 34/70 GE
GTIN (EAN)	4064675261001
Кол.	500 Штука

TNM WO VIN 34/70 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	0.08 mm	Глубина (дюймов)	0.0031 inch
Высота	34 mm	Высота (в дюймах)	1.3386 inch
Ширина	70 mm	Ширина (в дюймах)	2.7559 inch
Масса нетто	0.54 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Да	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	200 mm ²
Наружный диаметр провода, макс.	16 mm	Наружный диаметр провода, мин.	8 mm
Наружный диаметр провода	8 - 16 mm	Сечение соединительного провода	200 mm ²

Общие данные

Вид печати	Чистый		
Ширина	70 mm		
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		
Температурный диапазон, макс..	80 °C		
Температурный диапазон, мин.	-40 °C		
Цветовой код	желтый		
Галогены	Да		
Основной материал	Пленка виниловая		
Напечатанные символы	без		
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Этикетки на катушке	
совместимый принтер			
Количество маркировочных элементов 1 Label reel = Conductor and cable markers на комбинацию			
Температурный диапазон вставки	-40...80 °C		
Количество на один рулон	500		

Классификации

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

THM WO VIN 34/70 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

