### Справочный листок технических данных

## **CB-HTR 98/2,5 NC**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Наши температурно-стабилизированные кабельные стяжки изготовлены из полиамида 6.6, чтобы выдерживать постоянное использование при температурах до  $\pm 125~^{\circ}\mathrm{C}$ .

#### Основные данные для заказа

Версия	Соединитель кабеля, 2.5 x 98 mm, Полиамид 66, 80 N
Заказ №	<u>2659430000</u>
Тип	CB-HTR 98/2,5 NC
GTIN (EAN)	4050118682892
Кол.	100 Штука

## Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертификаты	ı
-------------	---

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

#### Размеры и массы

Глубина	1 mm	Глубина (дюймов)	0.0394 inch
Высота	98 mm	Высота (в дюймах)	3.8583 inch
Ширина	2.5 mm	 Ширина (в дюймах)	0.0984 inch
Масса нетто	0.24 g		

#### Температуры

Температурный диапазон вставки	-40125 °C	Температура при длительном	-40 °C
		использовании, мин.	
Температура при длительном	125 °C		
использовании, макс.			

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

#### Материал для электромонтажа

Устойчивый к УФ-лучам	Нет	Открыть повторно	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Температурный диапазон, макс	125 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Галогены	Нет
Диаметр кабеля, макс.	21 mm	Основной материал	Полиамид 66
Предел прочности при растяжении	80 N	Диаметр пучка, макс.	21 mm
Прочность на разрыв (фунт-сила)	18 lbf	Диаметр пучка, мин.	1 mm

#### Классификации

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 9.0	27-14-07-02
ECLASS 9.1	27-14-07-02	ECLASS 10.0	27-14-07-02
ECLASS 11.0	27-14-07-02	ECLASS 12.0	27-14-07-02
ECLASS 13.0	27-14-07-02	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

## Weidmüller **3**

**CB-HTR 98/2,5 NC** 

Изображения

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

www.weidmueller.com
Germany
D-32758 Detmold