

СМА-51-1250-5А-5ВА-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Вставные токовые трансформаторы

Вставные токовые трансформаторы используются в областях, где необходимо измерять и обрабатывать высокие значения тока до 5000 А. Наши вставные токовые трансформаторы подают вторичный ток 1 А или 5 А. Weidmüller также предлагает компактные токовые трансформаторы пониженной мощности для преобразования токов до 600 А в напряжения до 333 мВ.

Основные данные для заказа

Версия	Первичный ток: 1250 А, Вторичный ток, макс.: 5 А, Нагрузка: , Класс точности: , трансформатор тока закрытого типа
Заказ №	2680220000
Тип	СМА-51-1250-5А-5ВА-0,5
GTIN (EAN)	4050118696561
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2025-04-08T00:00:00+02:00
Производитель	MBS AG

CMA-51-1250-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	370 g
-------------	-------

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура
----------------------	---------------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Размеры проводов под напряжением

Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	43.00 mm
Рейка	50 x 12 mm, 40 x 30 mm	Место установки	Использование внутри помещений

Технические характеристики

Вид защиты	IP20	Номинальный непрерывный тепловой ток Iтепловой	1,2 x Iном.
Номинальная частота	50 Hz		

Электрические характеристики

Вторичный ток	0...5 A	Первичный ток	1250 A
---------------	---------	---------------	--------

Классификации

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

Изображения

