

IE-C5ES8VG0003N40N40-G-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Собранные кабели с 2х RJ45, подходящие для интеллектуальных измерительных задач, различных цветов в соответствии с DIN VDE 0603-100. Короткие вилки и кабели с небольшим радиусом изгиба для тесных пространств и корпус для вилки с изоляцией по периметру обеспечивают класс защиты IP30 при сопряжении.

Основные данные для заказа

Версия	Патч-кабель, RJ45 IP30 (подключенный), RJ45 IP30 (подключенный), Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5е (TIA T568-B), ПВХ, 0.3 м, , прямой, 6 кВ
Заказ №	2814800003
Тип	IE-C5ES8VG0003N40N40-G-K6KV
GTIN (EAN)	4064675301622
Кол.	1 Штука

IE-C5ES8VG0003N40N40-G-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Длина	0.3 m	Длина (в дюймах)	11.811 inch
Масса нетто	22 g		

Температуры

Температура хранения		Рабочая температура	-20 °C...70 °C
Температура монтажа	0 °C...50 °C		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7-5 1	Специализированное оборудование для кабелей связи	VDE-AR-N 4100:2019-04
---------------------------	-----------------	---	-----------------------

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7-5 1
---------------------------	-----------------

Электрические свойства

Рабочее напряжение	125 V	PoE / PoE+	согласно IEEE 802.3at
--------------------	-------	------------	-----------------------

Вилка левосторонняя

Штекер левый	RJ45, IP30 (подключенный), штыревой контакт, прямой, штекер, экранированный
--------------	---

Вилка правосторонняя

Штекер правый	RJ45, IP30 (подключенный), штыревой контакт, прямой, штекер, экранированный
---------------	---

Конструкция кабеля

Диаметр оболочки	5,5 мм	Цвет оболочки	зеленый
Сечение	4 x 2 x AWG 26/7, 4 x 2 x 0,128 мм ²	Экранирование	SF/UTP

IE-C5ES8VG0003N40N40-G-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Количество жил	8	Диаметр изоляции	1 mm
Изоляция	PE	Материал оболочки	ПВХ
Конструкция кабеля	Двойная изоляция по стандарту VDE 0603-100	Цветовая кодировка	белый/синий, белый/оранжевый, белый/зеленый, белый / коричневый
Общий экран	Экранирующая оплетка из медной проволоки, Алюминиевая фольга		

Механические свойства и свойства материала кабеля

Устойчивость к воздействию масла	№	Цветовой код	зеленый
Галогены	да (провод ПВХ)	Радиус изгиба мин., однократный	5 * диаметр кабеля
Радиус изгиба	4 x диаметр кабеля	Огнестойкость	in accordance with IEC 60332-1-2

Штекер

Штекер правый	RJ45, IP30 (подключенный), штыревой контакт, прямой, штекер, экранированный	Штекер левый	RJ45, IP30 (подключенный), штыревой контакт, прямой, штекер, экранированный
---------------	---	--------------	---

Электрические свойства кабеля

Номинальное импульсное напряжение 6 кВ		Рабочее напряжение	125 V
Категория	Кат.5 (ISO/IEC 11801) / Кат.5е (TIA T568-B)	Время прохождения сигнала	5.1 ns/m

Классификации

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

IE-C5ES8VG0003N40N40-G-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Монтаж



RJ45	1	red	1	RJ45
	2	orange	2	
	3	black	3	
	4	blue	4	
	5	white	5	
	6	green	6	
	7	yellow	7	
	8	brown	8	