



**CH-SMC-00.80-ECB90**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Базовый счетчик, шлюз, блок управления и устройство защиты от перенапряжения соединены предварительно собранными наборами кабелей в виде соединения типа «точка-точка» или Y-сборки. Weidmüller предлагает подходящее соединение для этого, соответствующее стандартам FNN и DIN-VDE 0603. Предварительно собранные кабели питания с защитой от перенапряжения 6 кВ для всего ассортимента.

**Основные данные для заказа**

Версия	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, Гнездо, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
Заказ №	<a href="#">2817650080</a>
Тип	CH-SMC-00.80-ECB90
GTIN (EAN)	4064675323068
Кол.	10 Штука



## Технические данные

### Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Масса нетто	13.5 g
-------------	--------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Технические характеристики кабеля

Длина кабеля	0.8 m	Тип линии	KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV
Цвет оболочки	серый	Поперечное сечение жилы	1.5 mm <sup>2</sup>
Количество жил	2	Экранированный	Нет
Галогены	Нет	Изоляция	PP
Температурный диапазон, нестационарная прокладка, макс.	90 °C	Температурный диапазон, нестационарная прокладка, мин.	-25 °C
Температурный диапазон, стационарная прокладка, макс.	90 °C	Температурный диапазон, стационарная прокладка, мин.	-40 °C
Материал кабеля	Полиуретан/ТПЭ	Радиус изгиба мин., изменяющийся	15 x диаметр кабеля
Радиус изгиба, мин., постоянный	10 x диаметр кабеля	Наружный диаметр	6.4 mm ± 0.25 mm

### Общие технические данные

Количество полюсов	2	Номинальное импульсное напряжение 6 кВ
Номинальное напряжение	600 V	Номинальный ток 18.5 A
Вид защиты	IP20	

### Технические характеристики разъема

Разъем	Описание разъема	Разъем 1
	Кабельный вход	изогнутый
	Основной материал корпуса	Пластмасса
	Число полюсов	3
	Тип	Гнездо
	Отдельные компоненты разъема	<a href="#">BLF 5.08HC/03/90 SN OR BX SO</a>
	Описание разъема	Разъем 2
	Кабельный вход	straight
	Основной материал корпуса	Пластмасса
	Число полюсов	1
	Отдельные компоненты разъема	<a href="#">H1.5/16S R BD GSP</a>

### Классификации

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

Изображения

