WIPL 20W DC RC M MA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Энергосберегающий аварийный светильник с длительным сроком службы

- разработано и предназначено для использования в соответствии с DIN EN 60598-2-22
- Светодиодная лампа для тяжелых условий окружающей среды (удары и вибрация, широкий диапазон температур)
- Повышенная эффективность использования электроэнергии и более длительный срок службы по сравнению с флуоресцентными лампами
- Можно использовать по всему миру в силу возможности использования для питания различных значений напряжения (21,5–60 В пост. тока)
- Высокий класс противопожарной защиты V0
- Направление луча в одну сторону
- Мощность 20 ВтВерсии
- Подключаемый с круглым соединителем

Основные данные для заказа

Заказ №	2820610000
Тип	WIPL 20W DC RC M MA
GTIN (EAN)	4064675357094

WIPL 20W DC RC M MA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации		JK JK
------------------------	--	----------

ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>
Сертификат № (cULus)	E345151

Размеры и массы

Глубина	105 mm	Глубина (дюймов)	4.1338 inch
Высота	44 mm	Высота (в дюймах)	1.7323 inch
Ширина	250 mm	Ширина (в дюймах)	9.8425 inch
Длина	250 mm	Длина (в дюймах)	9.8425 inch
Масса нетто	750 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C70 °C	Рабочая температура	-40 °C55 °C
Влажность	595 % без появления		
	конденсата		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если	6c, 7a, 7cl
применимо/известно)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	27e86d18-c41d-4565-b758-0d85dd7b9596

Расчетные данные согласно ІЕС 60598-1

Мощность удержания	20 W	Номинальный ток	420 mA
Диапазон входного напряжения пост.	21.560 V DC		
тока			

Общие данные

Силикон	Нет	Вид соединения	Вставной круглый разъем с фиксированным количеством полюсов
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Галогены	Нет
Вид монтажа	Магнит	Номинальное напряжение	24 V
Вид защиты	IP67	Категория перенапряжения	<u>II</u>
Степень загрязнения	2	Напряжение развязки	< 500 В (корпус/РЕ)
Положение установки, указание по монтажу	произвольно	Класс защиты	III
Линейн. защ. автомат	<10 A		1.5 mm (2-9 Hz)
Вибростойкость EN 60721-3-3	Класс ЗМЗ синусоидальный, стационарный	Ударопрочность EN 60721-3-3	Класс ЗМЗ, переносное
Ток на освещение	2000 lm	Сечение соединителя, макс.	2.5 mm ²
Сечение соединителя, мин.	0.5 mm ²	Высота	≤ 3000 m
Сечение предварительно собранного соединителя	2.5 mm ²	Защита от короткого замыкания	Да, внутри
Цвет света (ССТ)	5700K	Амплитуда ускорения	50 m/s² (@ 9-200 Hz)

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Срок службы светодиода	> 50.000 h	Форма светодиодного модуля	Другой	
Класс эффективности (в соответствии Е с Директивой ЕС № 874/2012)		Пиковое ускорение, тип L	70 m/s²	

Классификации

ETIM 6.0	EC000996	ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 9.1	27-11-06-35
ECLASS 10.0	27-11-06-35	ECLASS 11.0	27-11-06-35
ECLASS 12.0	27-11-06-35	ECLASS 13.0	27-11-06-35
ECLASS 14.0	27-11-06-35	ECLASS 15.0	27-11-06-35




WIPL 20W DC RC M MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

RC-распределитель



Н-распределитель:

H-распределитель оснащен четырьмя полюсами, обладает впечатляющей универсальностью и соответствует классу защиты IP68.

Основные данные для заказа

Тип	RC D 4/4P	Версия
Заказ №	2819550000	
GTIN (EAN)	4064675591290	
Кол.		

M20



Защитные колпачки, подходящие для FieldPower и семейства WIPL, с круглым разъемом

Основные данные для заказа

Тип	PC RC F	Версия	
Заказ №	<u>2833850000</u>		
GTIN (EAN)	4064675591412		
Кол.			
Тип	PC RC M	Версия	
Заказ №	2820090000		
GTIN (EAN)	4064675591405		
Кол.			

Соединитель штекера - винтовая система



Цилиндрические соединители с винтовой системой характеризуются компактной конструкцией. Это обеспечивает широкий спектр их применения в самых разных отраслях. Они доступны как в виде штекеров, так и в виде гнезд.



WIPL 20W DC RC M MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	RC F P2	Версия
Заказ №	2788990000	
GTIN (EAN)	4064675591276	
Кол.		
Тип	RC M P2	Версия
Заказ №	2788980000	
GTIN (EAN)	4064675591269	
Кол.		
Тип	RC F P2 SP	Версия
Заказ №	2903200000	
GTIN (EAN)	4099986122376	
Кол.		
Тип	RC M P2 SP	Версия
Заказ №	<u>2903190000</u>	
GTIN (EAN)	4099986122369	
Кол.		